

Stecker - mit Schraubklemmen, für erschwerte Einsatzbedingungen




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2192
EAN	4024941021920
Produktgruppe	Stecker TE mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	125A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	380 bis 415V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Betätigungsschieber grau RAL 7035, Kragen rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	50,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm bis max. Durchmesser 50mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube

Logistikdaten	
Einzelgewicht	1,02 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941021920
Länge	410 mm

Logistikdaten	
Breite	285 mm
Gewicht	1,02 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941832366
Länge	345 mm
Breite	345 mm
Höhe	217 mm
Gewicht	5,435 kg
Volumen	24.276 ccm



Ampere	125	125	125				
Polzahl	3	4	5				
a ø	126,0	126,0	126,0				
b	181,0	181,0	181,0				
c	282,0	282,0	282,0				
d	206,0	206,0	206,0				
e ø	50,0	50,0	50,0				
Leiter mm ² min	16	16	16				
Leiter mm ² max	50	50	50				