



PVC-Schutzschläuche

- PSRSC spiralverstärkt, innen und außen glatt

Der flexible PVC-Schlauch innen und außen glatt mit Spiralverstärkung aus Hart-PVC eignet sich für Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau, Lebensmittelverarbeitung, Automation, Schiffbau und Elektroinstallationen.


Hauptmerkmale

- Flexibel
- Einfache Reinigung der glatten Außenwand
- Selbstverlöschend
- Leichte Einführung der Kabel
- Begrenzt torsionsdrehbar
- Verwendbar mit PSR-Kunststoffverschraubungen und PSRSC-Metallverschraubungen
- Farben: grau; schwarz, grün (ölbeständig), blau (temperaturbeständig), orange (hochflexibel) auf Anfrage



PSRSC-Schläuche sind flexibel und ermöglichen ein leichtes Einführen der Kabel sowie eine einfache Reinigung.

MATERIAL	Polyvinylchlorid (PVC)
Betriebstemperatur	-5 °C bis +70 °C
Brandschutzeigenschaften	selbstverlöschend nach EN IEC 61386
Zulassungen/Normen	EU 10/2011



HelaGuard spiralverstärkter Schlauch, außen glatt

PSRSC-Schläuche mit erhöhter Flexibilität (Farbe: orange), Ölbeständigkeit (Farbe: grün) oder Temperaturbeständigkeit (Farbe: blau) auf Anfrage erhältlich.

TYP	Nennmaß Ø	Außen Ø (OD)	Innen Ø (ID)	Min. Biegeradius (R)	Gewicht (g/m)	Rollenlänge	Farbe	Art.-Nr.
PSRSC12	12	14,2	10,0	50	76	30 m	Grau (GY)	166-40301
PSRSC16	16	17,8	12,0	50	139	30 m	Grau (GY)	166-40302
PSRSC20	20	21,1	16,0	70	174	30 m	Grau (GY)	166-40303
PSRSC25	25	26,4	21,0	90	235	30 m	Grau (GY)	166-40304
PSRSC32	32	33,1	26,5	140	327	30 m	Grau (GY)	166-40305
PSRSC40	40	41,8	35,4	190	448	30 m	Grau (GY)	166-40306
PSRSC50	50	47,9	40,0	240	725	30 m	Grau (GY)	166-40307
PSRSC63	63	59,7	51,3	270	948	30 m	Grau (GY)	166-40308

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.