

Rollcart Flaschenkarre

Traglast 50 kg, für 1 x 11 kg
Propangas Flasche,
Ladungssicherung durch
Flaschenhalterung mit
Sicherungskette, Gestell mit schlag-
und kratzfester Pulverbeschichtung
in RAL5010 Enzianblau, Räder mit
Luft-Bereifung

Artikelnummer: 158294



Rollcart Flaschenroller

Traglast 50 kg

Flaschenkarre

- Traglast 50 kg
- für 1 x 11 kg Propangas Flasche
- Höhe x Breite 1000 x 500 mm
- passend für Flaschen mit Ø 300 mm
- mit Schaufel mit 3-seitiger Kante
- Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Räder mit Luft-Bereifung
- Rad Ø 200 mm

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Rad-Ø	200 mm
Karrentyp	Flaschenkarre	Karre Ausstattung	Schaufel mit 3-seitiger Kante
Traglast	50 kg	Sicherheitsgriff	nein
Kapazität	1 x 11 kg Propangas	Ladungssicherung	Flaschenhalterung mit

		Sicherungskette
für Flaschen-Ø	300 mm	Höhe 1000 mm
Material	Stahl	Breite 500 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Tiefe 560 mm
klappbar	nein	Oberfläche pulverbeschichtet
Treppenkufen	nein	Farbe enzianblau // RAL5010
Bereifung	Luft	Gewicht 12,5 kg
Material Felge	Kunststoff	