

B 110 R CLASSIC BP PACK + D75

Mit 110-l-Tanks für Frisch- und Schmutzwasser, Scheibenbürstenkopf mit 75 cm Arbeitsbreite, AGM-Batterie sowie zugehörigem Ladegerät ausgestattete Aufsitz-Scheuersaugmaschine.



Bestell-Nr.

1.161-433.0

Technische Daten

EAN-Code		4066529007391
Antriebsart		Batterie
Fahrtrieb		Bürstenmotor
Arbeitsbreite Bürsten	mm	750
Arbeitsbreite Saugen	mm	950
Tank Frisch-/Schmutzwasser		110 / 110
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	max. 4500
Flächenleistung praktisch	m ² /h	3150
Batterietyp		wartungsfrei
Batterie	V / Ah	24 / 170
Batterielaufzeit	h	max. 2,5
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	230 - 50
Fahrgeschwindigkeit	km/h	max. 6
Bürstendrehzahl	U/min	180
Bürstenanpressdruck	kg	75
Gewicht ohne Zubehör	kg	379
Abmessungen (L × B × H)	mm	1635 × 975 × 1265

Ausstattung

Scheibenbürste	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Batterie und Ladegerät inkl.	■
Automatischer Wasserstopp	■
Magnetventil	■
Saugbalken, gebogen	■
2-Tank-System	■
Robuster Aluminiumdruckgussaugbalken	■
Standard Tagfahrlicht	■
Typ Sauglippen	Linatex®
Kärcher Farb- und Bedienkonzept	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten	■
Home Base	
Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.	■
Easy Operation	
Bedienwahlschalter	■

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.

Innovatives KIK-System

- Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
- Senkung der Servicekosten.
- Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.

Energiesparende ecoefficiency-Stufe

- Reduzierter Stromverbrauch.
- 40 % längere Laufzeit pro Batterieladung.
- Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.).

ZUBEHÖR VON B 110 R CLASSIC BP PACK + D75 1.161-433.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste, mittel, rot, 385 mm	1	4.905-018.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	■
Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 385 mm	2	4.905-019.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, weich, natur, 385 mm	3	4.905-020.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, hart, schwarz, 385 mm	4	4.905-021.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf D75 S	5	2.763-005.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 75 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	■
Bürstenkopf R75	6	2.763-047.0	Robustes und kompaktes Aluminium-Bürstendeck mit Walzenbürstenkopf, Abweisrollen, integrierter Vorkehrfunktion, farbcodierten Komponenten und einer Einführhilfe für Bürsten.	□
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz, 24 V, 170 Ah, wartungsfrei	7	2.815-092.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	■
Zubehör für Batterien				
Einbausatz Batteriesatz	8	2.638-205.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 4 Abstandshaltern und 3 Verbindungskabeln. Abbildung ähnlich.	■
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 950 mm, parabolisch	9	4.778-007.0	Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 950 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich.	■
Sauglippen				
Sauglippen, Linatex®, 1039 mm	10	4.039-356.0	Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 950 mm Absaugbreite.	■
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 1040 mm	11	4.039-357.0	Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 950 mm Absaugbreite.	□
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Mikrofaserpads				
Mikrofaserpad, weiß, 381 mm, 5 x	12	6.371-078.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	□
Pads				
Pad, mittelweich, rot, 381 mm, 5 x	13	6.369-791.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	□
Pad, mittelhart, grün, 381 mm, 5 x	14	6.369-790.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 110 R CLASSIC BP PACK + D75 1.161-433.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Pad, hart, schwarz, 381 mm, 5 x	15	6.369-789.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller				
Padtreibteller STRONG, 375 mm	16	4.762-591.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 75. 2 Stück erforderlich.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller, 375 mm	17	4.762-447.0	Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 375 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z. B. für D 75.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads				
Diamantpad, grob, weiß, 385 mm, 5 x	18	6.371-252.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, mittel, gelb, 385 mm, 5 x	19	6.371-253.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fein, grün, 385 mm, 5 x	20	6.371-236.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
ANBAUSÄTZE				
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
LED Rundumkennleuchte	21	4.039-350.0	Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	<input type="checkbox"/>
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	22	2.644-225.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Vorkehrmopp 80 cm	23	4.039-368.0	Anbausatz zur Befestigung eines Vorkehrmopps. Dieser Mopp kann so an der Scheuersaugmaschine montiert werden, dass er auch während des Betriebs Staub und Partikel aufnimmt. Mopp inklusive.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch Zubehör	24	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.