

LL3-DV08

LL3

LICHTLEITER

**SICK**  
Sensor Intelligence.

## Bestellinformationen



Typ	Artikelnr.
LL3-DV08	5336171

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → [www.sick.com/LL3](http://www.sick.com/LL3)

## Technische Daten im Detail

## Merkmale

<b>Gerätetyp</b>	Lichtleiter
<b>Detektionsprinzip</b>	Tastersystem
<b>Für Lichtleiter-Sensor</b>	GLL170(T), WLL180T
<b>Lichtleiterlänge</b>	1.000 mm
<b>Material, Faser</b>	Polymethylmethacrylat (PMMA)
<b>Material, Mantel</b>	Polyethylen (PE)
<b>Material, Lichtleiterkopf</b>	Messing vernickelt
<b>Außendurchmesser, Anschluss Lichtleiterleitung</b>	1,3 mm
<b>Lichtleiter kürzbar</b>	✓ <sup>1)</sup>
<b>Gewindegröße</b>	M3
<b>Form Lichtleiterkopf</b>	Gewindehülse, 90° Umlenkung
<b>Faseranordnung</b>	Koaxiale Anordnung
<b>Kernstruktur</b>	S: Ø 0,5 mm, R: 9 x Ø 0,25 mm Koaxiale Anordnung
<b>Biegeradius, Lichtleiter</b>	5 mm
<b>Abstrahlwinkel &lt; 60°</b>	Nein
<b>Kompatibilität mit Infrarotlicht (1450 nm)</b>	Nein
<b>Umgebungstemperatur Betrieb</b>	-55 °C ... +60 °C
<b>Hochflexible/elastische Fasern (Biegeradius 1-4 mm)</b>	Nein
<b>Adapter-Endhülsen erforderlich</b>	Ja
<b>Abstrahlwinkel</b>	60°
<b>Integrierte Linse</b>	Nein
<b>Minimaler Objektdurchmesser</b>	0,015 mm <sup>2)</sup>
<b>Im Lieferumfang</b>	Befestigung, 2 x Sechskantmutter M3, 2 x Unterlagsscheibe, Adapterhülsen BF-WLL160-13 (1,3 mm), Lichtleiter-Schneidegerät FC (5304141)
<b>Kompatibilität Vorsatzlinsen</b>	Ja

<sup>1)</sup> Lichtleiterschneidergerät FC im Lieferumfang enthalten.

<sup>2)</sup> Kleinstes detektierbares Objekt wurde bei optimalem Messabstand und optimaler Einstellung ermittelt.

<b>Besondere Merkmale</b>	90°-Umlenkung integriert, kleinste Einbautiefen, Koaxialer Aufbau für exaktes Schalten, geeignet für Vorsatzlinsen
---------------------------	--

1) Lichtleiterschneidergerät FC im Lieferumfang enthalten.

2) Kleinstes detektierbares Objekt wurde bei optimalem Messabstand und optimaler Einstellung ermittelt.

## Mechanik/Elektrik

<b>Biegeradius, Lichtleiter</b>	5 mm
<b>Umgebungstemperatur Betrieb</b>	-55 °C ... +60 °C

## Klassifikationen

<b>ECl@ss 5.0</b>	27270905
<b>ECl@ss 5.1.4</b>	27270905
<b>ECl@ss 6.0</b>	27270905
<b>ECl@ss 6.2</b>	27270905
<b>ECl@ss 7.0</b>	27270905
<b>ECl@ss 8.0</b>	27270905
<b>ECl@ss 8.1</b>	27270905
<b>ECl@ss 9.0</b>	27270905
<b>ETIM 5.0</b>	EC002651
<b>ETIM 6.0</b>	EC002651
<b>UNSPSC 16.0901</b>	39121528

## Schaltabstände mit WLL180T

<b>Betriebsart 16 µs</b>	30 mm
<b>Betriebsart 70 µs</b>	90 mm
<b>Betriebsart 250 µs</b>	180 mm
<b>Betriebsart 2 ms</b>	250 mm
<b>Betriebsart 8 ms</b>	320 mm


## Schaltabstände mit GLL170

<b>Betriebsart 250 µs</b>	40 mm
---------------------------	-------

## Schaltabstände mit GLL170T

<b>Betriebsart 50 µs</b>	30 mm
<b>Betriebsart 250 µs</b>	55 mm

### Maßzeichnung (Maße in mm)



## SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

**Das ist für uns „Sensor Intelligence.“**

## WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → [www.sick.com](http://www.sick.com)