

Festo AG & Co. KG

542886

Drucksensor

SDE5-V1-O1-Q6-P-M8

für Vakuum, mit Steckerausführung M8.

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

| Merkmal | Eigenschaft |
|--|--|
| Zulassung | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Messgröße | Relativdruck |
| Messverfahren | Piezoresistiver Drucksensor |
| Druckmessbereich Anfangswert | 0 bar |
| Druckmessbereich Endwert | -1 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Mediumstemperatur | 0 - 50 °C |
| Umgebungstemperatur | 0 - 50 °C |
| Wiederholgenauigkeit in \pm %FS | 0,3 %FS |
| Temperaturkoeffizient in \pm %FS/K | 0,05 %FS/K |
| Schaltausgang | PNP |
| Schaltfunktion | Schwellwert mit fester Hysterese |
| Schaltelementfunktion | Schließer |
| Max. Ausgangsstrom | 100 mA |
| Kurzschlussfestigkeit | ja |
| Betriebsspannungsbereich DC | 15 - 30 V |
| Verpolungsschutz | für alle elektrischen Anschlüsse |
| Elektrischer Anschluss | Stecker runde Bauform |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| | nach EN 60947-5-2 M8x1 3-polig |
| Befestigungsart | mit Zubehör |
| Einbaulage | beliebig |
| Pneumatischer Anschluss | QS-6 |
| Produktgewicht | 19 g |
| Werkstoff Gehäuse | PA POM |
| Schaltzustandsanzeige | LED gelb |
| Einstellbereich Schwellwerte | 0 - 100 % |
| Schutzart | IP40 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |

© 2018 Festo AG & Co. KG