

## Han 4 Quintax Stift, 3-9.5mm



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 15 004 3013
Beschreibung	Han 4 Quintax Stift, 3-9.5mm
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09150043013">https://b2b.harting.com/09150043013</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Baureihe	Han-Quintax®
Kontaktbeschreibung	für Han D® Crimpkontakte

### Ausführung

Geschlecht	Stift
Kontaktanzahl	4
weitere Kontakte	+ Schirmung
Hinweise	Crimpkontakte bitte separat bestellen.

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,14 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Durchgangswiderstand, Schirmung	≤100 mΩ
Grenztemperatur	-40 ... +85 °C
Steckzyklen	≥500

### Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz	RAL 7032 (kieselgrau)



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

Werkstoff Schirmung	Zink-Druckguss, vernickelt
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	28,19 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140022621
eCl@ss	27440218 Modul für Industriesteckverbinder (Daten)