

Rollcart Flaschenkarre

Traglast 50 kg, für 1 x 11 kg
Propangas Flasche,
Ladungssicherung durch
Flaschenhalterung mit
Sicherungskette, Gestell mit schlag-
und kratzfester Pulverbeschichtung
in RAL5010 Enzianblau, Räder mit
Luft-Bereifung

Artikelnummer: 158294



Rollcart Flaschenroller

Traglast 50 kg

Flaschenkarre

- Traglast 50 kg
- für 1 x 11 kg Propangas Flasche
- Höhe x Breite 1000 x 500 mm
- passend für Flaschen mit Ø 300 mm
- mit Schaufel mit 3-seitiger Kante
- Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Räder mit Luft-Bereifung
- Rad Ø 200 mm

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Durchmesser Rad	200 mm
Karrentyp	Flaschenkarre	Karre Ausstattung	Schaufel mit 3-seitiger Kante
Traglast	50 kg	Sicherheitsgriff	nein
Kapazität	1 x 11 kg Propangas	Ladungssicherung	Flaschenhalterung mit

		Sicherungskette
für Flaschendurchmesser	300 mm	Höhe 1000 mm
Material	Stahl	Breite 500 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Tiefe 560 mm
klappbar	nein	Oberfläche pulverbeschichtet
Treppenkufen	nein	Farbe enzianblau // RAL5010
Bereifung	Luft	Gewicht 12,5 kg
Material Felge	Kunststoff	