

Reflex Reflex N 12, Membran-Druckausdehnungsgefäß, weiß, 4/1,5 bar

Artikelnummer: 7203501

reflex

Thinking solutions.



Merkmale

Typ	N 12
Nennvolumen	12 l
Max. Nutzvolumen	6 l
Max. zul. Systemtemperatur	120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur	70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck	4 bar
Gasvordruck werksseitig	1,5 bar
Anschluss WBl	R 3/4"
Durchmesser	272 mm
Höhe	317 mm
Kippmaß ca.	418 mm
Gewicht	2,75 kg

Beschreibung

Reflex Reflex N 12

Membran-Druckausdehnungsgefäß für geschlossene Heiz- und Kühlwassersysteme. Gefäße sind gebaut nach DIN EN 13831. Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU.

- langlebige Epoxidharzbeschichtung
- nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN 13831
- ab 35 Liter stehend
- für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 %
- mit Gewindeanschlüssen
- max. zulässige Systemtemperatur 120 °C
- zulässige Betriebstemperatur 70 °C

