

## Termékinformációk

# 26 27 200

## Fél-kerek csőrű fogó vágóélel (golyacsőr fogó)

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V    $\angle 40^\circ$  

- Elasztikus csúcsok: Alaktartó csavarodás esetén is
- Csavarodásálló, elasztikus precíziós csúcsok
- Félgömbölyű, hosszú, hegyesen végződő pofák
- Lágú, közép kemény és kemény huzalhoz való vágóélekkel
- Vágóélek plusz inductív edzéssel, vágóél keménység kb. 61 HRC
- 40° lesarkított pofák
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

### Általános

Cikkszám	26 27 200
EAN	4003773016090
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	mártó eljárással szigetelve, VDE szerint bevizsgálva
Súly	220 g
Méret	200 x 59 x 28 mm
Szabvány	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900

### Műszaki jellemzők

Közép kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,2 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,2 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (T1)	9,5 mm
Csúcs szélessége (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Fogófelület hossza (L4)	23,0 mm
Pofa hossza (L3)	73,0 mm
Fejszélesség (W3)	18 mm
VDE-engedély	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk