

PRODUKTDATENBLATT

LD45

TOPLINE ●●●

●●●●○ Lebensdauer

gerade



- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Lange Lebensdauer
- Speziell für Tischsägen und Benzin-Trennschleifer
- Nass- und Trockenschnitt
- lasergeschweißt

Die LD45 ist speziell für den Einsatz auf Tischsägen und Benzin-Trennschleifern entwickelt. Sie überzeugt in hartem Beton mit Zuschlägen bis zu weichen Betonsteinen durch ihre hohe Schnittgeschwindigkeit und lange Lebensdauer. Die geschmiedeten Segmente sorgen für ein Minimum an Vibration. Die lasergeschweißte Verbindung sorgt für ein Minimum an Vibration. Die lasergeschweißte Verbindung sorgt für ein Minimum an Vibration. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.



| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Typenbezeichnung | LD45 |
| Artikelbezeichnung 1 | Diamanttrennscheibe |
| Artikel-Nr. | 303838 |
| GTIN | 4011890095225 |
| Inhaltsmenge | 1 |
| Inhaltseinheit | Stück |
| Gewicht | 1,300 kg |
| Produktabmessung | 300 x 11,0 x 2,8 x 20,00 |
| Durchmesser 1 | 300 mm |
| Stärke | 2,8 mm |
| Bohrung | 20,00 mm |
| Segmenthöhe | 11,0 mm |
| Form Langversion | Diamanttrennscheibe gerade |
| Form Kurzversion | gerade |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 100 m/s |
| maximale Drehzahl | 6400 U/min |
| Produktkategorie-Nummer | PK10 |
| Produktkategorie-Text | LD/DG |
| Verpackungsart | Karton |
| Länge Verpackung | 335 mm |
| Breite Verpackung | 305 mm |
| Höhe Verpackung | 5 mm |
| Gewicht-Verpackungseinheit | 1,300 kg |
| Zolltarifnummer | 68042100 |
| Herkunftsland | DE |