

FICHA DE PRODUCTO

COD. 32-012-FS

REF. RPG2 050 PPB2-FS



Datos técnicos

Diametro de rueda		50 mm
Ancho de banda		25 mm
Tamaño pletina		71x55 mm
Distancia entre agujeros		54,7/47,7 x 36 mm
Tornillo de sujeción		M6
Altura total		70 mm
Radio de Giro con Rotante		72
Tipo de eje		
Capacidad de carga		60 Kg
Temperatura de trabajo		-10 a 60 °C
Peso		0,51 Kg
Velocidad máxima		2 Km/h Km/h



Propiedades de la rueda

	Dureza:	-								+
	Ruido:	-								+
	Protección suelo:	-								+
	Resistencia rodadura:	-								+

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo rueda: **PP**

PARTICULARIDADES:

Se obtienen por inyección de polipropileno.

APLICACIONES:

En el transporte de cargas ligeras, sobre pavimentos poco abrasivos y temperaturas normales, en los casos en que el factor precio sea determinante.

PROPIEDADES:

Buena rigidez y resistencia al choque, resiste a los ácidos concentrados hasta 50°C.

PRECAUCIONES:

Soportan menor carga, menor temperatura y sufren un desgaste más prematuro que las ruedas de nylon.

Modelo soporte: **RPG2**

Datos Técnicos

- Núcleo en polipropileno PP de alta resistencia con bandaje de Poliuretano PU de alta durabilidad.
- Cojinetes de bolas de primera calidad protegidos por antihilos.
- Temperatura de trabajo -10°C a +60°C.
- Velocidad máxima: 2 Km/h
- Espesor pletina y horquilla: 2,5 mm

Particularidades

- Rotante pequeño y compacto con una gran versatilidad de aplicaciones.
- Gran superficie de apoyo de la banda de rodadura dotando al rotante de una gran estabilidad.