

## Produktdatenblatt für uvex rubiflex ESD NB27A



**MADE IN GERMANY** 

### Hersteller Adresse

UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG  
 Elso-Klöver-Str. 6  
 D-21337 Lüneburg  
 uvex-safety.de

Dieser sehr leichte und flexible Chemikalienschutzhandschuh ist die richtige Wahl, wenn neben Chemikalienschutz und hervorragendem Tragekomfort auch eine hohe elektrische Ableitfähigkeit gefordert ist. Der uvex rubiflex ESD entspricht der aktuellen Norm EN 16350:2014 und hat einen Durchgangswiderstand kleiner als  $10^8$  Ohm. Der uvex rubiflex ESD ist daher ideal für die Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen wie auch in ESD-Bereichen geeignet.

### Eigenschaften

- anatomische Passform

<b>Materialnummer</b>	60880
<b>Größen</b>	7,8,9,10,11
<b>Norm</b>	EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 + A1:2018, EN ISO 374-1:2016 + A1:2018, EN 407:2020, EN 16350:2014
<b>Prüfchemikalien</b>	n-Heptan (J), Natriumhydroxid 40% (K), Essigsäure 99% (N), Ammoniakwasser 25% (O), Wasserstoffperoxid 30% (P), Formaldehyd 37% (T)
<b>Leistungsstufen nach EN 388</b>	2 1 1 1 X
<b>Leistungsstufen nach EN 407</b>	X 1 X X X X
<b>Obermaterial</b>	Baumwoll-Interlock, Carbon
<b>Beschichtung</b>	Nitril-Kautschuk (NBR)
<b>Beschichtungsstärke</b>	0.40 mm
<b>Ausführung</b>	mit Stulpe
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Handschuhlänge</b>	27 cm