

Termékinformációk

95 32 315 A

Kábelvágó

(racsnis elv)

Acélhuzal páncélozású kábelekhöz (SWA-kábelekhöz)

- 45 mm átmérőig / 380 mm²-ig (pl. 4 x 95 mm²) átvágja az acélhuzal páncélozású kábeleket egy- és kétkezes használat esetén
- Egyszerű kezelés a csekély súly (800 g) és a kompakt kivitel (315 mm hossz) következtében - szűk helyeken is használható
- A precíziós kőszőrülésű vágóélek és az indukciósan edzett vágóélek simán és tisztán, deformálódás nélkül vágnak
- Innovatív, háromfokozatú, nagy áttételű fogaskoszorús hajtás
- Leállító felülettel a vágáshoz történő felfektetéshez
- ACSR-kábelek és drótkötelek vágására nem alkalmas!
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett



Általános

Cikkszám	95 32 315 A
EAN	4003773078562
Fogó	feketére lakkozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	800 g
Méret	315 x 140 x 30 mm

Műszaki jellemzők

Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	380 mm ²
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 45 mm
MCM	750

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



Precíziósan mart és indukciván edzett vágóél