

Rollcart Treppenkarre

Ausgestattet mit 3-Stern-Satz,
Traglast 150 kg, Schaufel Breite x
Tiefe 450 x 150 mm, Gestell mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau, Räder mit TPE-Bereifung
auf Kunststoff-Felge

Artikelnummer: 158321



Rollcart 3-Stern-Treppenkarre

Traglast 150 kg

Treppenkarre

- Ausgestattet mit 3-Stern-Satz
- Höhe x Breite x Tiefe 1150 x 660 x 520 mm
- Traglast 150 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 450 x 150 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 160 mm
- Naben mit Rillenkugellager

Technische Details

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Transportgerät | Transportkarre | Rad-Ø | 160 mm |
| Karrentyp | Treppenkarre | Material Felge | Kunststoff |
| Traglast | 150 kg | Radlager | Rillenkugellager |

| | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| Schaufelbreite | 450 mm | Sicherheitsgriff | ja |
| Schaufeltiefe | 150 mm | Höhe | 1150 mm |
| Sternsatz | 3-Stern | Breite | 660 mm |
| Material | Stahl | Tiefe | 520 mm |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Oberfläche | pulverbeschichtet |
| klappbar | nein | Farbe | enzianblau // RAL5010 |
| Treppenkufen | nein | Gewicht | 21 kg |
| Bereifung | TPE | | |