

Artikelnummer: 308888

Kurzbeschreibung: Pramac elektrische disselstapelaar LX Duplex 12/29, draagvermogen 1200 kg

Langbeschreibung: Pramac elektrische disselstapelaar LX Duplex 12/29, draagvermogen 1200 kg: De Pramac LX Duplex 12/29 elektrische meeloopstapelaar zorgt voor een efficiënte goederenbehandeling. Met een hefvermogen tot 1200 kg vergemakkelijkt de elektronische meeloopstapelaar het transport en het stapelen van lasten over middellange en lange afstanden.

De Pramac LX-serie elektrische meeloopstapelaars- is speciaal ontworpen voor professioneel gebruik. Veel veiligheidsmaatregelen en efficiënte toepassingsgebieden vergemakkelijken de dagelijkse behandeling van goederen in industriële hallen en magazijnen. De Pramac LX Duplex 12/29 toont zijn ware kracht overal waar een grotere bodemvrijheid nodig is als gevolg van het gebruik van hellingen of ongelijke industriële vloeren. Deze elektrische meeloopstapelaar is standaard uitgerust met een eerste lift en maakt het mogelijk om twee pallets tegelijk op te pakken en te vervoeren. De gebruiker kan de maximale belasting van 1200 kg op de vorken of wielarmen vrij verdelen. De externe hefcilinder biedt een beter zicht op de op te halen goederen. De hoofd- en batterijklep van de Pramac LX Duplex 12/29 elektrische meeloopstapelaar verhoogt ook de bedienbaarheid van de Pramac LX Duplex 12/29, met grote drukknoppen voor eenvoudige richtings- en snelheidsregeling. De hoofdschakelaar met sleutelbediening, de claxon en een veiligheidsdrukknop zijn ook aan de disselkop bevestigd. De van boven en van opzij te openen batterijdeksel vereenvoudigt de toegang tot en vervanging van de batterij. Voor nog meer flexibiliteit en functionaliteit is een sta-op platform optioneel af fabriek verkrijgbaar.

Technische details

- standaarduitrusting: MOSFET-regeling, SEM-tractiemotor en energierugwinning
- Draagvermogen: 1200 kg
- Rijaandrijving: elektrisch
- Verrichting: begeleidend
- Aslast met hijslast van v/achter: 703/1277 kg
- Banden voor/achter: Rubber en polyurethaan/polyurethaan/ polyurethaan
- Afmetingen van de voorband: ø 250 x B 76 mm.
- Afmetingen achterband: ø 82 x B 70 mm
- Zijwielen: ø 125 x B 50 mm
- Afmetingen van de vork: S 70/ B 150/L 1150 mm
- Rijsnelheid met/zonder hijslast: 5,5/6 km/h
- Hefsnelheid met/zonder hijslast: 0,09/0,15 m/s
- Vermogensaandrijfmotor: 1,2 kW
- Totale lengte: 1960 mm
- Totale breedte: 850 mm
- Eigen gewicht: 780 kg

