

Winkelschleifer

L 21-8 180

Bestell-Nr. 392.782



2100 Watt Winkelschleifer, 180 mm

- Robustes Motor- und Getriebegehäuse. Das stabile und robuste Stahlgetriebe sowie das durch eine Metallkappe geschützte Spindellager erhöhen die Zuverlässigkeit und Lebensdauer
- Griffgünstiges, sehr schlankes Motorgehäuse für eine optimale Führung und Handhabung. Zusätzliche Vibrationsdämpfung durch Vibrationsdämpfungsring zwischen Motorgehäuse und hinterem Handgriff
- SoftVib-Handgriff für reduzierte Schwingungen, in drei Positionen montierbar
- Hinterer Stielhandgriff mit Softeinlage für sicheren Griff
- Schalter mit Einschaltsperrung und Arretierung
- Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall
- Sanftanlauf: für sicheren Start ohne Überlastung des Stromnetzes
- Spindelarretierung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube

Technische Attribute	L 21-8 180
Max. Schleifkörper-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8500 /min
Leistungsaufnahme	2100 Watt
Leistungsabgabe	1250 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Spannhals-Ø	64 mm
Gewicht	5,2 kg

Grundausrüstung
1 Schutzhaube 180 Ø schleifen
1 SoftVib-Handgriff
1 Stirnlochschlüssel BL 5
1 Spannflansch
1 Spannmutter M 14

Zubehör

SDS-Clc Schnellspannmutter M 14



Für einen werkzeuglosen Scheibenwechsel, empfohlen für Scheiben-Ø 150-230 mm.

VE	Bestell-Nr.
1	253.049

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Winkelschleifer

Schutzhaube Schleifen

Schutzhaube zum Schleifen mit neuem Aufnahme-System. Verdrehsicher mit werkzeugloser Positionsverstellung und De-/Montage.

Durchmesser VE in mm:		Bestell-Nr.
180	1	416.517

SoftVib-Handgriff



SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen. Die Gefahr von Erkrankungen wird dadurch deutlich reduziert.

Typ:	VE	Bestell-Nr.
M 14	1	325.384

Multi-Koffer aus Kunststoff



Passgenauer, schlagfester Tragekoffer, verwendbar für BH/W 612/812, L 21/24-6 230, L/LD 3206/8, SR/SK 602, LD 18-7 125, L 21-8 180.

VE	Bestell-Nr.
1	329.908