

## Rollcart Schrankwagen

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 1150 x 700 mm, Plattform aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, mit 1 Schränken, mit 4 Schublade(n), Höhe x Länge x Breite 950 x 1250 x 700 mm, mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 158106

## Rollcart Tisch- und Schrankwagen



Traglast 600 kg

Schrankwagen

- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1150 x 700 mm
- Plattform aus Holz
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
- geschweißte Stahl/Holzkonstruktion
- mit 1 Schränken
- mit 4 Schublade(n)
- Höhe x Länge x Breite 950 x 1250 x 700 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Transportgerät	Transportwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Wagentyp	Schrankwagen	Bereifung	TPE
Traglast	600 kg	Durchmesser Rad	200 mm
Ladeflächenlänge	1150 mm	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenbreite	700 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Wagen Ausstattung	1 Schrank, 4 Schubladen	Material	Stahl/Holz
Material Plattform	Holz	elektrisch leitend	nein
Schrank	1 Stück	Schiebebügel	1 Stück
Schränke Anzahl	1 Stück	Radanordnung	rechteckig
Schubladen Anzahl	4 Stück	Oberfläche	pulverbeschichtet
Höhe	950 mm	Farbe	lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Länge	1250 mm	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Breite	700 mm	Gewicht	125 kg

## Zubehör

157958		Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 200 mm
158409		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyurethan, Traglast 1200 kg, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar