

Artikelnummer: 129241

Kurzbeschreibung: Elektro-Hochhubwagen E-MES 250-19

Langbeschreibung: Elektro-Hochhubwagen E-MES 250-19: Elektro-Hochhubwagen von Hanselifter sind die ergonomischen Helfer an diversen Arbeitsplätzen. Die Arbeit wird für die Mitarbeiter erleichtert und die Sicherheit verbessert. Waren und Gegenstände in Kartons, Kisten oder Rollen werden mühelos und rückschonend transportiert. Das umfangreiche Zubehör ermöglicht weitere zahlreiche Anwendungen. Einsatzgebiete: Büro und Verwaltungen, soziale Einrichtungen, industrieller Bereich, Handwerk, Fertigung, Lager, Einzelhandel, Krankenhäuser etc.

Ausstattungsmerkmale: kompakt und wendig, auch auf engstem Raum einfach zu manövrieren Unterfahren von Paletten, Regalen und Schränken möglich mit Stahl-Plattform Heben und Senken elektrisch mit abnehmbarem Bedienteil mit wartungsfreier Batterie und internem Ladegerät (an jeder Steckdose aufladbar) leicht laufende Polyurethanrollen Feststellbremsen an beiden Lenkrollen Technische Daten: elektrisch Tragfähigkeit: 250 kg Lastschwerpunkt: 200 mm Höhe gesenkt: 135 mm Plattformhöhe bei max. Hub: 1965 mm Plattformmaße: L 475 x B 605 mm Höhe Hubgerüst: 2250 mm Gesamtlänge: 850 mm Gesamtbreite: 740 mm Radausführung: Polyurethan Rollen-a'Öe hinten/vorne: 125/75 mm Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last: 60/70 Hubmotor: 0,3 kW Batteriekapazität: 20 Ah Eigengewicht: 87 kg



EAN/GTIN: 4260151127254