

## Blume Förderanlagen Durchgang für Rollenbahn



Tragrolle aus Stahl,  
Rollendurchmesser 50 mm, Bahn  
Länge x Breite 1 m x 600 mm,  
Achsabstand 75 mm, mit  
Scharnieren und Handgriff



Artikelnummer: 427242

## Blume Förderanlagen Leichte Rollenbahn - Einzelelement

### Durchgang

Durchgang für Rollenbahn

- Tragrolle aus Stahl
- Rollendurchmesser 50 mm
- Bahn Länge x Breite 1 m x 600 mm
- Breite 640 mm
- Achsabstand 75 mm
- für Fördergut mit einer Länge von mindestens 225 mm und einer Breite von maximal 800 mm
- mit Scharnieren und Handgriff
- hochklappbar und dadurch als Sperre nutzbar
- U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

### Technische Details

Fördertechnik	Förderbahnen	Fördergutlänge min.	225 mm
Bahntyp	Rollenbahn	Achsabstand	75 mm
Bahnkomponente	Durchgang	Rahmenhöhe	70 mm
Rollentyp	Tragrolle	Rahmenbreite	20 mm
Material Rolle	Stahl	Förderbahn Ausstattung	Scharniere, Handgriff
Durchmesser Rolle	50 mm	Förderbahn Funktion	hochklappbar und dadurch als Sperre nutzbar
Bahnlänge	1 m	Material Rahmen	Stahl

ausziehbar	nein	Rahmenoberfläche	verzinkt
Bahnbreite	600 mm	Rahmenform	U-Profil
Breite	640 mm	Gewicht	25 kg
Fördergutbreite bis	800 mm		