

## Reifenregal

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1300 x 500 mm, für Reifen mit einem Ø von 680 mm, Fachlast 100 kg, 3 Ebene(n) mit Traversen, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, Traversen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau



**Artikelnummer: 224715**

## Reifenregal

**für Reifen mit einem Ø von bis zu 680 mm**

Reifenregal

- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1300 x 500 mm
- Fachlast 100 kg
- Fachbreite 1220 mm
- 3 Ebene(n) mit Traversen
- Im Raster von 90 mm verstellbar
- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau
- Traversen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Nutzung	beidseitig
Regaltyp	Reifenregal	Böden- / Ebenentyp	Traversen
Regalsystem	Stecksystem	Höhenverstellraster Ebene	90 mm
Material	Stahl	Oberfläche Ständer	kunststoffbeschichtet
Höhe	1950 mm	Oberfläche Traversen	kunststoffbeschichtet
Breite	1300 mm	Farbe Ständer	verkehrsblau // RAL5017
Tiefe	500 mm	Farbe Traversen	verkehrsblau // RAL5017
für Reifen Ø	680 mm	Farbe Ausführung	verkehrsblau // RAL5017
Fachlast	100 kg	Anlieferung	zerlegt
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Gewicht	16,6 kg
Fachbreite	1220 mm		

## Zubehör

224257		Reifenmarkierstift, Schreibfarbe weiß, Schaft in orange
224258		Reifenmarkierstift, Schreibfarbe gelb, Schaft in orange