

1571218-6 ✓ AKTIV

Alcoswitch


Interne TE-Nummer 1571218-6

Tactile Switches, Round Actuator Style, Yes, Stainless Steel, Silver,
Dust Proof, Low Profile, 50 mA, 24 VDC, Process Sealed

[Auf TE.com ansehen>](#)



Relais, Schütze und Schalter > Schalter > Tastschalter



Ausführung des Aktuators: **Rund**

Betriebsfunktion: **Ja**

Kontaktmaterial: **Edelstahl**

Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts: **Silber**

Staubdicht: **Ja**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Produkttyp	Schalter
Beinchenausführung	Standard
Beleuchtet	Mit
Ausführung des Aktuators	Rund
Staubdicht	Ja

Konfigurationsmerkmale

Tastschalterhaptik	Mit
ESD-Erdungsklemme	Ohne
Verbunden	Mit
Tastschalter	Ja
Schnappschalter	Ohne
Betriebsfunktion	Ja
Hilfshalterung	Ohne
Konfiguration (Polstellung)	Einpolig – Einzelstellung
Anzahl der Aktuator	1

Elektrische Kennwerte

Tastschalter-Nennspannung	24 VDC
---------------------------	--------

Sonstige Eigenschaften

Abdeckungsmaterial	Edelstahl
Gehäusefarbe	Schwarz
Aktuatorkraft	260 g[9.178 oz]
Gehäusematerial	Thermoplast (LCP)
Durchführungsausführung	Ohne Gewinde
Aktuatorprofil	Erweitert
Aktuormaterial	Thermoplast
Farbe des Aktuators	Rot

Kontaktmerkmale

Kontaktmaterial	Edelstahl
Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts	Silber
Tastschalter-Kontakt-nennstrom	50 mA

Klemmenmerkmale

Verbindungstyp	Leiterplatte
----------------	--------------

Montage und Anschlusstechnik

Tastschalter-Befestigungstyp	Oberflächenmontage
Tastschalter-Montagewinkel	Mit

Gehäusemerkmale

Flaches Profil	Mit
Abgedichteter Prozess	Ja

Abmessungen

Aktuatorlänge	.8 mm[.031 in]
Druckknopfbreite	6.7 mm[.264 in]
Schalterhöhe	4.3 mm[.169 in]

Verwendungsbedingungen

Nenntemperatur	Standard °C
----------------	-------------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode	Band und Trommel
--------------------	------------------



Weitere

Kommentar	(Ein) gibt die derzeitige Position an.
-----------	--

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 (224) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Reflow-Löten tauglich bis 260 °C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile

 <p>TE Teilnr.: 1825910-6 FSM4JH=6MM TACT SWITCH, HIGH TEMP</p>	 <p>TE Teilnr.: 2-1825910-7 FSM14JH=6MM TACT SWITCH, HIGH TEMP</p>	 <p>TE Teilnr.: 4-1437565-2 FSM4JSMATR=TACT SWITCH 6X6MIL</p>	 <p>TE Teilnr.: 3-1437565-0 FSM2JSMATR=ON T/R</p>
--	---	--	--

TE Teilnr.: 2-1977223-8
FSM14JSMAS=6MM TACT SWITCH,
SMT 160gf

Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilnr.:5747841-3
15 MSFL PLUG RA 318 (IN,FM,BL)



TE Teilnr.:1761028-3
50 50SR R/A RCPT ASSY,LEAD FRE



TE Teilnr.:3-644456-2
02P MTA100 HDR ASSY (NARROW)



TE Teilnr.:5-103673-3
4 MTE HDR SRRA LATCH W/HLDWN




TE Teilnr.:5-146282-2
02 MODII HDR SRST B/A .100CL



TE Teilnr.:3-794636-2
02P MICRO MNL ASSY,VRT,SMT,LF




TE Teilnr.:640445-5
05P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN



TE Teilnr.:2176078-3
EP 1W 22R 5%



TE Teilnr.:9-1393239-5
RT314012



TE Teilnr.:A57045-000
WP-165051-25-9

Dokumente

Produktzeichnungen

TACT,SMT,12X12,SEALD,260GR,T&R

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_1571218-6_K.2d_dxf.zip



Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1571218-6_K.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1571218-6_K.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

Englisch