



#### Schlankes Gehäuse

kompaktes,  
ausgewogenes Design



#### Kompaktgriff


bequeme Handhabung

#### Großer Ein/Ausschalter

mit Feststellmöglichkeit

#### Motor

leistungsstark



#### • Zweifach untersetztes Getriebe (ESM 1310)

- höheres Drehmoment an der Spindel
- volle Durchzugskraft auch bei geringen Drehzahlen
- geringere Motorbelastung, lange Lebensdauer

## MERKMALE DER POLIERER/SATINIERER

Das Einsatzspektrum der EIBENSTOCK Polier- und Satiniermaschinen reicht von der Metallbearbeitung über die Kfz- und Holzbranche bis in die Steinbearbeitung.

Die Geräte zeichnen sich besonders durch ihre Handlichkeit, Durchzugskraft und Langlebigkeit aus.



## Satiniermaschinen ESM 1310 / ESM 1311 Set

### Die handlichen Alternativen mit großem Drehmoment

#### ANWENDUNG:

- Schleifen, Entgraten, Glätten, Bürsten, Strukturieren, Mattieren, Satinieren und Polieren
- Von Grobschliff über Feinschliff bis Hochglanz
- Holz, Metall, Kunststoff

#### MERKMALE:

- Elektronik – Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlregelung und Drehzahlkonstanthaltung, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Motor hoch belastbar – standfest, volle Leistung über den gesamten Drehzahlbereich
- Zweifache Getriebeuntersetzung
- Staubgeschützte Lager durch Labyrinthführung – verschleißarm



ESM 1310



ESM 1311 Set

















TECHNISCHE DATEN	ESM 1310	ESM 1311 Set
Leistungsaufnahme	1.300 W	1.300 W
Nennspannung	230 V ~	230 V ~
Leerlaufdrehzahl	1.300-3.050 min <sup>-1</sup>	1.300-3.050 min <sup>-1</sup>
max. Werkzeugdurchmesser	120 mm	120 mm
max. Werkzeugbreite	100 mm	100 mm
Werkzeugaufnahme	Ø 19 mm	Ø 19 mm
Gewicht	2,8 kg	3,7 kg
Bestellnummer	0541F000	0541K000
Lieferumfang	im Karton ohne Zubehör	im Koffer inkl. Absaughaube u. Walzenbürste





## Polieren/Satinieren ZUBEHÖR

FÜR POLIERER			
1		1 Klebstift Kunststoff, M 14	
		Ø 100 mm	37300000
		Ø 125 mm	37302000
		Ø 150 mm	37303000
		Ø 178 mm	37304000
2		2 Polierschwamm für Klebstift	
		Ø 180 mm - fein, gewaffelt	37328000
		Ø 180 mm - grob, glatt	37329000
3		3 Wollpolierhaube für Klebstift (ohne Zwischenschicht)	
		Ø 125 mm	37325000
		Ø 178 mm	37327000
4		4 Vliesplatte für Klebstift (kunstharzgetränktes Nylonvlies auf Gewebeteller)	
		Ø 115 mm	37311000
		Ø 125 mm	37313000
		Ø 180 mm	37315000
5		5 Koffer für ELP 1300, EPO 1310, EPO 1401, EPN 1310, EPN 1310 P und Zubehör	37330000
FÜR SATINIERMASCHINE			
6		6 Startset Satinierwalzen	37520000
		je 1x Gewebe-Walze (grob), Vlies-Walze (grob), Vlies-Walze (fein), Kombi-Walze (mittel)	
7		7 Gewebe-Walze, 4 Stück - Feinschleifen, Entfernen und Reinigen von Schweißnähten	
		Ø 100 x B 100 mm - grob (P60)	37521000
		Ø 100 x B 100 mm - mittel (P80)	37522000
		Ø 100 x B 100 mm - fein (P120)	37523000
8		8 Vlies-Walze, 4 Stück - Entfernen von Oxid, Satin-Finish-Schliff	
		Ø 100 x B 100 mm - grob	37525000
		Ø 100 x B 100 mm - mittel	37526000
		Ø 100 x B 100 mm - fein	37527000
9		9 Kombi-Walze (Gewebe/Vlies), 4 Stück - Entgraten und Reinigen, Satin-Finish-Schliff	
		Ø 100 x B 100 mm - grob (P60)	37531000
		Ø 100 x B 100 mm - mittel (P100)	37532000
		Ø 100 x B 100 mm - fein (P150)	37533000
10		10 Nylonvlies-Walze - Entfernen von Oxid, Zinkspat, Lacken	37535000
		Ø 100 x B 100 mm	
11		11 Expansions-Walze für Schleifhülsen	37512000
		Ø 100 x B 100 mm	
12		12 Schleifhülse (Korund), 10 Stück - Entfernen von Oxid, Entgraten und Reinigen	
		Ø 100 x B 100 mm - grob (P60)	37513000
		Ø 100 x B 100 mm - mittel (P80)	37514000
		Ø 100 x B 100 mm - fein (P150)	37515000
14		13 Walzenbürste - Strukturieren von Holz	37537000
		Ø 100 x B 100 mm - Nylon (K80)	
		14 Absaughaube	37501000
15		15 Koffer für Maschine und Zubehör	37330000