

Artikelnummer: 135224

Kurzbeschreibung: Fasspumpen-Set JP-AIR 1 SS

Langbeschreibung: Fasspumpen-Set JP-AIR 1 SS: Geeignet für aggressive Medien wie Säuren, Laugen. Druckluftmotor JP-AIR 1, 300 W bei max. 6 bar Betriebsdruck. Motor mit Kugelhahn und Schalldämpfer, Ex II 2 GD c IIC (80 -GradC) X. Baumustergeprüft IBEx U05 ATEX B007 X. Technische Daten: Pumpwerk: Edelstahl 1.4571, Außen-Ø 41 mm, Anschlussgewinde G 1--1/4" Baumustergeprüft ZELM 09 ATEX 0424 X 2 m Vielzweck-Schlauch leitfähig 1" (NW 25) 2 Schlauchverbindungen Edelstahl 1 Zapfpistole Messing vernickelt 1 Potentialausgleichskabelset Fördermenge: 70 l/min (Rotor)* Förderhöhe: 9 m (Rotor) Viskosität: 400 mPas* Dichte: 1,3**Prüfmedium Wasser 20-Grad C

