

DATENBLATT

Duplex Jumper ST-E2000®, 9/125µ, OS2



Beschreibung

LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801.

Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP

Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungspunkt und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports.

Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu

Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel:

Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur

Merkmale von EFB LWL Patchkabel

Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung

Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034

EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC 61753-122-2 (UPC Schliff)

100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll

Allgemeine Daten

Faserart	Singlemode 9/125
Kategorie	OS2
Anzahl der Fasern	2
Knickschutztülle	aufgesteckt
Steckverbindertyp Anschluss 1	E2000®
Steckverbinderanschluss 1 Farbe	blau
Steckverbindertyp Anschluss 2	ST

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 03-02-2021 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Duplex Jumper ST-E2000®, 9/125µ, OS2

Mechanische Eigenschaften

Maximale Zugkraft	160 N
Minimaler Biegeradius (Statisch)	10xOD
Minimaler Biegeradius (Dynamisch)	20xOD

Kabelaufbau

Kabeltyp	I-V(ZN) H
Kabelaufbau	Duplex
Kabel Ø	3,0 mm

Kabelmantel

Mantel-Farbe	gelb
Mantelmaterial	LSZH
Flammwidrig	nach EN 50265-2-1
Halogenfrei	nach IEC60754-1
Raucharm	nach IEC61034-1

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	-20 – 70 °C
Lagertemperatur	-20 – 85 °C

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Kabel Konform zu Standard	IEC 60793-2
---------------------------	-------------

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge
O0909.0,5	Duplex Jumper ST-E2000® 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 3.0mm, 0,5m	0,5 m
O0909.1	Duplex Jumper ST-E2000® 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 3.0mm, 1m	1,0 m
O0909.2	Duplex Jumper ST-E2000® 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 3.0mm, 2m	2,0 m
O0909.3	Duplex Jumper ST-E2000® 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 3.0mm, 3m	3,0 m
O0909.4	Duplex Jumper ST-E2000® 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 3.0mm, 4m	4,0 m
O0909.5	Duplex Jumper ST-E2000® 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 3.0mm, 5m	5,0 m
O0909.7,5	Duplex Jumper ST-E2000® 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 3.0mm, 7,5m	7,5 m
O0909.10	Duplex Jumper ST-E2000® 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 3.0mm, 10m	10,0 m
O0909.15	Duplex Jumper ST-E2000® 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 3.0mm, 15m	15,0 m
O0909.20	Duplex Jumper ST-E2000® 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 3.0mm, 20m	20,0 m

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 03-02-2021 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




DATENBLATT

Duplex Jumper ST-E2000®, 9/125µ, OS2

Abbildungen

OM-Klassifikation ISO/IEC 11801		OM1	OM2	OM3	OM4	OM5
Min. modale Bandbreite mit vollständiger Anregung aller Kernmoden [MHz*km]	850 nm	200	500	1500	3500	4700
	1300 nm	500	500	500	500	2470
Min. modale Bandbreite (effektive) Laser-Bandbreite [MHz*km]	850 nm	n/s	n/s	2000	4700	n/s
	1300 nm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Dämpfung [dB/km]	850 nm	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	1300 nm					



Zubehör

39962.2	Reel Cleaner
39926.1	Miller® Faser Reinigungstücher

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 03-02-2021 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.