

ATEN PE1218SG PDU 1U de base avec mesure et protection contre les surtensions

Numéro d'article	14.01.7308
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	PE1218SG
EAN (pièce unique)	4710469340857



Conçue pour améliorer l'efficacité de la distribution de l'alimentation et de la surveillance de l'état de l'alimentation dans un environnement informatique, la série de PDU de base avec mesure ATEN est équipée de 18 prises. Son petit format compact et la prise en charge de l'installation de montage en rack permettent d'économiser de l'espace et d'éliminer l'encombrement.

Pour surveiller l'état de l'alimentation des périphériques connectés, les unités sont dotées de deux écrans à 3 chiffres et 7 segments qui visent à afficher la tension d'entrée et le courant de sortie en temps réel. Les PDU de base avec mesure assurent une utilisation sécurisée et centralisée de l'alimentation des équipements informatiques de centres de données, y compris les serveurs, les systèmes de stockage, les commutateurs KVM et les périphériques réseau, afin d'optimiser la consommation d'énergie et la gestion des actifs.

- Conception de montage en rack 1U peu encombrante
- 18 prises IEC C13
- Protection contre les surintensités
- Protection contre les surtensions
- Deux écrans à 3 chiffres et 7 segments pour afficher le courant et la tension
- Surveillance du courant de la PDU en temps réel lorsqu'elle est utilisée avec le boîtier Energy Box EC1000

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Multiprise

Types de produits	Unités de distribution d'énergie
Couleur	noir
Comprend	1 PDU 1U de base avec mesure et protection contre les surtensions 1 cordon d'alimentation 1 manuel d'instructions
Interrupteur on/off	non
Nombre de pots de prises	18
Triage des sorties	droit, face avant
Couleur (boîtier)	noir
Prise de raccordement	18 x IEC320 C13
Raccordement au réseau	Connecteur pour appareils froids
Hauteur	8.85 cm
Largeur	4.44 cm
Profondeur	48.2 cm
Poids	1.3 kg
Hauteur du colis	160 mm
Largeur du colis	130 mm
Profondeur du colis	630 mm
Poids du paquet	0.002 kg