

Fasskarren Typ FKR-S2 und FKH

- zum sicheren und bequemen Transport auch über größere Entfernungen
- für 200-Liter-Stahl- und Kunststoff-Deckelfässer
- mit ausklappbarer, federunterstützter Fußstütze zum sicheren, platzsparenden Abstellen

Optimiertes, leichteres Fasshandling mit deutlich reduziertem Kraftaufwand!

i Auch als elektrisch ableitfähige Versionen lieferbar (bei bestimmungsgemäßem Betrieb geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen)!

Fasskarre Typ FKR-S2

- mit robuster Pulverbeschichtung blau (RAL 5010)
- Leichte Aufnahme des Fasses mit Lasche und Sicherungshaken
- erhöhte Sicherheit durch zwei Stützrollen
- mit der Fasskarre lassen sich 200-Liter-Fässer auf Auffangwannen abstellen (max. Wannenhöhe 260 mm)
- wahlweise luft- oder gummibereit, Rad-Ø: 350 mm



Fasskarre FKR-S2, pulverbeschichtet in RAL 5010 mit 2 Stützrollen, Vollgummireifen, Bestell-Nr. 164-364-J0

Fasskarre Typ FKH

- Fasskarre, mit Vollgummireifen, zum sicheren Transport und Abfüllen von 200-Liter-Stahl- und Kunststoff-Deckelfässern
- zum Kippen und komfortablen Transportieren
- leichte und sichere Fassaufnahme durch Sicherungshaken
- auch als Abfüllstation nutzbar
- große Vollgummiräder, ideal bei Nutzung auf unebenen Böden



Auch als Abfüllstation geeignet.

Fasskarre FKH, mit ausklappbarer Fußstütze für sicheren Stand, Bestell-Nr. 164-355-J0

Typ	Standardversion			Ableitfähige Version	
	FKR-S2	FKH	FKH	FKR-S2	FKH
Bereifung	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Vollgummi EL	
Traglast gesamt [kg]	300				
Maße außen B x T x H [mm]	730 x 545 x 1600	730 x 520 x 1600	730 x 570 x 1590	650 x 600 x 1415	
Bestellnummer pulverbeschichtet	164-364-J0	164-362-J0	164-355-J0	180-863-J0	180-861-J0