

## Manorga rayonnage - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1230 x 500 mm, charge max. par tablette 110 kg, 6 niveaux avec Fond en tôle, angle d'installation droit, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5015 bleu ciel, niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5015 bleu ciel



**MANORGA**



**Numéro d'article: 509964**

## Manorga Rayonnage sans boulons

### Rayonnage suivant

rayonnage - rayonnage suivant

- Convient pour salles d'archives et entrepôts
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1230 x 500 mm
- charge maximale par élément 1200 kg
- charge max. par tablette 110 kg
- largeur x profondeur compartiment 1210 x 500 mm
- 6 niveaux avec Fond en tôle
- niveaux avec cadre portant soudé, recouvert de tôle lisse
- Réglable au pas de 62,5 mm
- angle d'installation droit
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- structure en acier
- montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en

RAL 5015 bleu ciel

- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5015 bleu ciel
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 2 montants, plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- 3 années de garantie
- selon DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser et de fixer au sol les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à quatre fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément

## Détails techniques

type de meuble	rayonnage	tablette réglable au pas	62,5 mm
type de rayonnage	rayonnage	équipement des tablettes / nivea	cadre portant soudé
rayonnage modulaire	système emboîtable	utilisation	bilatéral
champ de rayonnage	rayonnage suivant	type tablette/niveau	Fond en tôle
convient pour (secteurs)	salles d'archives et entrepôts	surface de tablette	finition peinture époxy
matériau	acier	surface de montant	finition peinture époxy
hauteur	2500 mm	alignement angle d'installation	droit
largeur	1230 mm	couleur de la tablette	bleu// RAL 5015
profondeur	500 mm	couleur du montant	bleu// RAL 5015
charge maxi par tablette	110 kg	volume de livraison	rayonnage suivant avec 2 montants, plateaux conf. à l'offre
charge maxi par élément	1200 kg	exécution couleur	bleu// RAL 5015
nombre de tablettes/niveaux	6 pièce	livraison	démonté
largeur de compartiment	1210 mm	garantie	3 années
profondeur de compartiment	500 mm	Poids	28 kg

## Accessoires

509970



Fond en tôle pour rayonnage sans boulons, largeur x profondeur 1210 x 500 mm, pour une charge max. par tabl. de 110 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL 5015 bleu ciel

## Cela s'adapte aussi ...

324647





bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune

526019



Système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique

532431		rayonnage - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1056 x 336 mm, charge max. par tablette 80 kg, 7 niveaux avec tablette, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
763239		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein