


## DigiLevel Laser 60 cm



Digitale Elektronik-Wasserwaage:  
Jetzt lasergenau arbeiten –  
präzise und bedienerfreundlich

Rev 11/08



### 1. Mit Wand-Linien-Laser:

Optische Verlängerung der Messfläche.

### 2. Die Wasserwaage, die überall mitdenkt:

Die intelligente Wasserwaage mit vertikaler und horizontaler Winkelanzeige. Der Neigungsspeicher ermöglicht das Übertragen von Winkeln. Mit dem separaten Messwertspeicher können bis zu 9 Werte abgerufen werden und in Grad, Inch/Feet oder Prozent auf dem Zahlendisplay umgeschaltet werden.

### 3. Optimaler Einsatz durch AutoSound:

Waagerechter-, senkrechter- und 45°-Einsatz werden mit akustischem Signal unterstützend angezeigt. Gut zum Ausrichten von Gegenständen.

### Zusätzliche Ausstattung:

- Das beleuchtete Display ist unter allen Bedingungen gut ablesbar – auch bei Über-Kopf-Messungen.
- Vertikal- und Horizontal-Libelle
- gefräste Messflächen
- starke Haftmagnete

### TECHNISCHE DATEN

**GENAUIGKEIT** elektronische Messung  
± 0,1° bei 0° und 90°,  
± 0,2° bei 2° – 90°

**LIBELLENGENAUIGKEIT** ±0,5 mm/m

**LASER** Klasse 2M

**LASERWELLENLÄNGE** 635 nm

**STROMVERSORUNG**

Batterie 2 x 1,5 V Typ AAA

**GEWICHT** mit Batterien: 0,9 kg

**ABMESSUNGEN** (B x H x T)  
72 x 33 x 640 mm



**Artikel-Nr:** 081.201A

EAN-Code: 4 021563 663156

**DigiLevel Laser 60 cm**

inklusive Softbag  
+ Batterien (2 x 1,5 V Typ AAA)

**Verpackungsgröße** (B x H x T)  
195 x 810 x 195 mm

**Transportverpackung** (B x H x T)  
390 x 850 x 220 mm

VE 5



Integrierter Wand-Linien-Laser



Beleuchtetes Display



Magnetisch



AutoSound bei 0°/45°/90°/135°/180°

### OPTIMALE ERGÄNZUNGEN

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
MeterMaster Pro Laser / Ultraschallentfernungsmesser	080.930A	4 021563 660483	5
Lasersichtbrille / optimale Sichtbarkeit der Lasermarkierung	020.70A	4 011879 643980	1