



Abbildung ähnlich

LEISTUNGSSCHALTER 3VA1 IEC FRAME 100
 SCHALTVERMOEGENKLASSE B ICU=16KA @ 415 V
 4-POLIG, ANLAGENSCHUTZ TM210, FTFM, IN=20A
 UEBERLASTSCHUTZ IR=20A FEST EINGESTELLT
 KURZSCHLUSSSCHUTZ II=10 X IN N-LEITER
 UNGESCHUETZT KLEMMENANSCHLUSS

Ausführung		
Produkt-Markename		SENTRON
Produkt-Bezeichnung		Kompaktleistungsschalter
Ausführung des Produkts		Anlagenschutz
Produktvariante		General Applications
Ausführung der Erdschlussüberwachung		Ohne
Ausführung des Hilfsauslösers		ohne Hilfsausloeser
Ausführung des Hilfsschalters		ohne
Ausführung des Betätigungselements		Kipphebel
Ausführung des Schaltantriebs / Motorantrieb		Nein
Ausführung des Überstromauslösers		TM210
Allgemeine technische Daten		
Polzahl		4
Auslöseklasse / des L-Auslösers / bei I _{2t} -Kennlinie / Anfangswert		1
Auslöseklasse / des L-Auslösers / bei I _{2t} -Kennlinie / Endwert		1
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)		
• bei AC-1 / bei 380/415 V / bei 50/60 Hz		8 000
Leistungsschalter / Grundtyp		3VA
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch		15 000
Spannung		
Isolationsspannung / Bemessungswert	V	800
Schutzart und Schutzklasse		

Schutzart IP		IP40
Schutzart IP / frontseitig		IP40
Schutzfunktion des Überstromauslösers		LI

Schaltvermögen

Schaltvermögensklasse des Leistungsschalters		B
---	--	---

Verlustleistung

Verlustwirkleistung		
<ul style="list-style-type: none"> • maximal 	W	12

Strom

Dauerstrom / Bemessungswert / maximal	A	100
Dauerstrom / Bemessungswert	A	20
einstellbarer Ansprechwert Strom		
<ul style="list-style-type: none"> • des stromabhängigen Überlastauslösers / Endwert 	A	1
<ul style="list-style-type: none"> • des unverzögerten Kurzschlussauslösers / Anfangswert 	A	10

Hauptstromkreis

Betriebsspannung		
<ul style="list-style-type: none"> • bei AC / bei 50/60 Hz / Bemessungswert 	V	690
<ul style="list-style-type: none"> • bei DC / Bemessungswert 	V	600
Betriebsstrom		
<ul style="list-style-type: none"> • bei 40 °C / Bemessungswert 	A	20
<ul style="list-style-type: none"> • bei 50 °C / Bemessungswert 	A	20
<ul style="list-style-type: none"> • bei 55 °C / Bemessungswert 	A	20
<ul style="list-style-type: none"> • bei 60 °C / Bemessungswert 	A	19
<ul style="list-style-type: none"> • bei 65 °C / Bemessungswert 	A	19
<ul style="list-style-type: none"> • bei 70 °C / Bemessungswert 	A	19

Hilfsstromkreis

Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte		0
---	--	---

Eignung

Eignung zur Verwendung		Anlagenschutz
-------------------------------	--	---------------

Einstellbare Parameter

einstellbarer Ansprechwert Strom		
<ul style="list-style-type: none"> • des I-Auslösers / Endwert 	A	10
<ul style="list-style-type: none"> • für N-Leiterschutz / Anfangswert 	A	0
<ul style="list-style-type: none"> • für N-Leiterschutz / Endwert 	A	0
einstellbarer Ansprechwert Strom / des stromabhängigen Überlastauslösers / Anfangswert	A	1

Produktdetails

Produktbestandteil		
---------------------------	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • Ausgelöstmelder • Display • Spannungsauslöser • Unterspannungsauslöser • Unterspannungsauslöser mit voreilendem Kontakt 		Nein
Produkteigenschaft		
<ul style="list-style-type: none"> • für Nullleiter / auf-/nachrüstbar / Kurzschluss- und Überlastschutz 		Nein
Produkterweiterung / optional / Motorantrieb		Nein

Produktfunktion

Produktfunktion		
<ul style="list-style-type: none"> • Geräteeigenschutz • Kommunikationsfunktion • Phasenausfallerkennung • sonstige Messfunktion 		Ja Nein Nein Nein

Zubehör

Hersteller-Artikelnummer / des mitgelieferten Basisschalters		3VA1020-2ED46-0AA0
---	--	------------------------------------

Kurzschluss

Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics)		
<ul style="list-style-type: none"> • bei 240 V / Bemessungswert • bei 415 V / Bemessungswert • bei 440 V / Bemessungswert • bei 500 V / Bemessungswert • bei 690 V / Bemessungswert 	kA	25 16 8 5 5
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu)		
<ul style="list-style-type: none"> • bei 240 V / Bemessungswert • bei 415 V / Bemessungswert • bei 440 V / Bemessungswert • bei 500 V / Bemessungswert • bei 690 V / Bemessungswert 	kA	25 16 8 5 5
Einschaltvermögen Kurzschlussstrom (Icm)		
<ul style="list-style-type: none"> • bei 240 V / Bemessungswert • bei 415 V / Bemessungswert • bei 690 V / Bemessungswert 	kA	52,5 32 7,5

Anschlüsse

Anordnung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis		vorderseitiger Anschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte		
<ul style="list-style-type: none"> • der Rundleiterklemme / mehrdrätig 		1 x (1,5 - 70 mm ²)

Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis		Rahmenklemme
---	--	--------------

Mechanischer Aufbau

Höhe	mm	130
Breite	mm	101,6
Tiefe	mm	70
Befestigungsart		Festeinbau

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur		
• während Betrieb / minimal	°C	-25
• während Betrieb / maximal	°C	70
• während Lagerung / minimal	°C	-40
• während Lagerung / maximal	°C	80

Approbationen Zertifikate

Betriebsmittelkennzeichen		
• gemäß DIN EN 61346-2		Q
• gemäß DIN EN 81346-2		Q

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	Schiffbau	sonstiges
------------------------------------	---	------------------------------	------------------	------------------



[sonstig](#)



[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/3VA10202ED460AA0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VA10202ED460AA0/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3VA10202ED460AA0

Cx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>



letzte Änderung:

11.03.2015