




# XEROX PREMIUM NEVERTEAR 95 MICRON (125 g/m<sup>2</sup>)



- Hohe Haltbarkeit auch ohne nachträgliche Veredelung (z. B. Laminieren)
- Extrem reißfest und witterungsbeständig
- Wasser-, öl- und fettbeständig
- Abwasch- und desinfizierbar
- Hochweiße Qualität und weiche Haptik
- Offsetbedruckbar, individuell stanzbar



# XEROX PREMIUM NEVERTEAR / 95 MICRON (125 g/m<sup>2</sup>)



## PRODUKTÜBERSICHT

Premium NeverTear ist eine opake Polyesterfolie mit hoch entwickelter Beschichtung für den digitalen Laserdruck mit Trockentoner. Es ist für den Einsatz in Farb- und Schwarzweißdruckern optimiert. Die gleichmäßige, matte Oberfläche sorgt für lebendige Bilder und exzellente Tonerhaftung. Premium NeverTear zeichnet sich durch eine höherwertige Erscheinung und Griffigkeit aus und ist deshalb für die Erstellung langlebiger Drucke, die häufig beansprucht werden, bestens geeignet. Das Material kann mit geeigneten Druckern doppelseitig bedruckt werden. Premium NeverTear ist wasser-, öl- und fettabweisend und reißfest.

## ANWENDUNGSBEISPIELE

Außenanwendungen | Wetterfestes Werbematerial | Unterlagen für Feuchträume | Unterwasser-Anwendungen | Warenanhänger | Begleitpapiere | Pflanzenstecker | Katalogtitel- o. Umschläge | Ausweise | Leitsysteme | Gerätebeschreibungen | Speisekarten | Tischaufsteller | Karten, Einladungen | Wegbeschreibungen | Schaltpläne | Kinderbücher | Bekleidungsanhänger | Gepäckanhänger | Werkstatt Unterlagen | Hinweisschilder | Notfallausweise | Bedienungsanleitungen | Garantiekarten | Regalschilder | Dauerkarten | Fahrpläne | Reisedokumente | Registrierkarten | Wimpel

## TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Wert	Testmethode
Materialstärke	95 µm	Mikrometer
Grammatur entspricht	125 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Opazität	92 %	ISO 2471
Weißegrad	92 CIE	ISO 11475 (unter Ausschluss von UV-Licht)
Zugfestigkeit	MD: 15 kgf/mm <sup>2</sup> , TD: 17 kgf/mm <sup>2</sup>	ASTM D882-83
Temperatur Einsatz	-20 °C bis +120 °C	
Temperatur Lagerung	+10 °C bis +30 °C	
Lagerfähigkeit	24 Monate	ab Herstellungsdatum

## SORTIMENTSÜBERSICHT

Antalis Artikel-Nr.	Xerox Artikel-Nr.	Format	Stärke	Oberfläche	Farbe	Stück / Pkg.	Hinweis
500146	003 R 98 056	A4	95 µm (125 g/m <sup>2</sup> )	matt	weiß	100 Blatt	
500121	003 R 98 029	A4	95 µm (125 g/m <sup>2</sup> )	matt	weiß	1.000 Blatt	auf Anfrage
500147	003 R 98 057	A3	95 µm (125 g/m <sup>2</sup> )	matt	weiß	100 Blatt	
502969	003 R 93 027	SRA3 (450 x 320 mm)	95 µm (125 g/m <sup>2</sup> )	matt	weiß	100 Blatt	
500123	003 R 98 031	SRA3 (450 x 320 mm)	95 µm (125 g/m <sup>2</sup> )	matt	weiß	500 Blatt	

Ab 10.000 Blatt ist das Material in individuellen Formaten erhältlich – ganz nach Ihren Wünschen.



Weitere Informationen und Druckvorlagen für die Spezialprodukte finden Sie in unsere Toolbox: [www.antaldis.de/business/home/informationen/xerox-toolbox.html](http://www.antaldis.de/business/home/informationen/xerox-toolbox.html)

[www.antaldis.de](http://www.antaldis.de)

