

Artikelnummer: 130094

Kurzbeschreibung: Ultraschall-Reinigungsgerät SONOREX SUPER RK 100 H

Langbeschreibung: Ultraschall-Reinigungsgerät SONOREX SUPER RK 100 H: Für den Einsatz im Service-Bereich sowie für Reparaturen und Wartungen. Das universell einsetzbare Ultraschall-Reinigungsgerät ist umgeben von einem tropfwassergeschützten Edelstahlgehäuse.

Schaltuhr für 1 - 15 Min und Dauerbetrieb Heizung: 30 - 80-Grad 230 V, 50/60 Hz, alternativ 115 V, 50/60 Hz Schwingwanne: innen L 240 x B 140 x T 100 mm Inhalt: 3,0 Liter Außenmaße: L 260 x B 160 x H 250 mm Ultraschall-Spitzenleistung: 320 Watt HF-Leistung: 80 Watt Heizleistung: 140 Watt

Einsatzbereiche - Feinmechanik: Reinigen von Edelstahl-, Messing- und Aluminiumteilen Maschinenbau: Reinigen und Entfetten von Lagern, Kurbelwellen, Wendeplatten, Werkstücken und elektrostatischen Filtern Automobilindustrie: Reinigen von Einspritzdüsen, Vergasern, Spritzpistolen, Düsen, Stoßdämpfern, Motorteilen, Leiterplatten und Schneidwerkzeugen Schleiferei und Poliererei: Reinigen von Lampenschirmen Bürotechnik: Teilereinigung von Kopierern, Druckern, Frankiermaschinen, Gehäusen und Tastaturen Materialprüfung: Reinigen und Entfetten von Messwerkzeugen Arbeits-/Brandschutz: Reinigung von Atemschutzmasken und verrußten Teilen Formenreinigung: Reinigen von Kunststoff-Formenwerkzeugen Verkehrstechnik: Reinigen von Relais, Lötrahmen sowie Getriebe- und Motorteilen Gaststätten: Reinigen und Entfetten von E-Filtern und Kaffeeautomatenteilen Richtiges Zubehör erleichtert die Ultraschallanwendung und schont gleichzeitig Schwingwanne und Reinigungsgut. Reinigungsgut oder Gefäße nicht auf dem Wannenhoden platzieren.



EAN/GTIN: 4250510834466