

**LED Kugelform 15SMD 25,4x51mm, BA15d 10-30VAC/DC  
1,6W 140Lm 3000K 300° klar dimm**

Artikel-Nr. 30129



[www.sh-licht.de](http://www.sh-licht.de)

Nennspannung:	10 - 30 V
Spannungsart:	AC/DC
Lampenleistung:	1,6 W
Lichtstrom:	140 lm
Farbwiedergabestufe:	80-89 (Klasse 1B)
Lampenform:	Birnen-Form
Ausführung Glas/Abdeckung:	klar
Socket:	BA15d
Farbe:	weiß
Lichtfarbe Kategorie:	warm
Lichtfarbe:	830
Farbtemperatur:	3000 K
Farbe steuerbar (RGB):	Nein
Dimmbar:	Ja
Ausstrahlungswinkel:	300 °
Durchmesser:	25,4 mm
Länge:	51 mm
Mittlere Nennlebensdauer:	50000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

LED Kugelform 15SMD 25,4x51mm Dieses Leuchtmittel ersetzt eine 15-20W Halogenleuchte. LED Leuchtmittel sind innovative und energiesparende Lichtspender. Bei nur wenigen Watt Stromaufnahme sorgen sie für ein sehr helles, angenehmes Licht. Im Gegensatz zu Energiesparlampen sind LED Leuchtmittel sehr umweltfreundlich. Sie schonen die Umwelt bei der Herstellung ihrem Betrieb und bei der Entsorgung, da sie keine Schadstoffe enthalten.

Energieeffizienzklasse: A+  
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 1.76  
 Quecksilbergehalt (mg): 0  
 Schaltzyklen: 25000  
 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0  
 Farbwiedergabeindex (Ra): 80  
 Lichtstromerhalt: 0.7  
 Power-Faktor: 0,8  
 Lebensdauer (h): 50000  
 SDCM: <7

Letzte Aktualisierung am: 09.12.2014 11:30:38

