



### Hauptmerkmale

Range of product	Acti9
Produktname	Acti 9 iSSW
Produkt- oder Komponententyp	Linearer Schalter
Kurzbezeichnung des Geräts	iSSW
Geräteanwendung	Elektrische Stromkreissteuerung
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 S + 1 Ö
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V AC 50/60 Hz
Normen	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

### Zusatzmerkmale

[Ie] Betriebsbemessungsstrom	20 A
Betätigungsart	Kippschalter 2 Positionen
Beschriftung	0 - 1
Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Höhe	82 mm
Breite	18 mm
Tiefe	75 mm
Farbe	Weiß
Elektrische Lebensdauer	AC-22: 30000 Zyklen cos Phi = 0,8
Anschlüsse - Klemmen	Versetzter Tunnelanschluss (Unterseite) 2 Kabel(n) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> flexibel Versetzter Tunnelanschluss (Unterseite) 2 Kabel(n) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> fest ohne Kabelende
Drahtabsolierungslänge	9 mm
Anzugsdrehmoment	1 Nm

### Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Tropentauglichkeit	2
Verschmutzungsgrad	3
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,000 cm
VPE 1 Breite	2,000 cm
VPE 1 Länge	8,500 cm
VPE 1 Gewicht	45,000 g
VPE 2 Art	BB1

VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	10,000 cm
VPE 2 Breite	8,000 cm
VPE 2 Länge	23,000 cm
VPE 2 Gewicht	606,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	108
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	5,851 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------