

Sensor-Abfallbehälter

EKO

Inhalt 2 x 30 l, Höhe x Breite x Tiefe
652 x 486 x 308 mm, Innenbehälter
aus Kunststoff in schwarz, Korpus aus
Edelstahl gebürstet, Oberfläche mit
Anti-Fingerprint-Beschichtung,
Deckel aus Edelstahl gebürstet in
schwarz

Artikelnummer: 255083



Sensor-Abfallbehälter

- Inhalt 2 x 30 l
- Höhe x Breite x Tiefe 652 x 486 x 308 mm
- Mit Sensordeckel - die Öffnung erfolgt durch Sensortechnik
- schließt gedämpft
- Innenbehälter aus Kunststoff in schwarz
- Einfache Entleerung über Deckel
- Korpus aus Edelstahl gebürstet
- Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Deckel aus Edelstahl gebürstet in schwarz








Technische Details

Entsorgungsmittel Sensor-Abfallbehälter

Deckel Funktion schließt gedämpft

Einsatzort	Innenbereich	Material Innenbehälter	Kunststoff
Aufstellung/Montage	Boden	Farbe Innenbehälter	schwarz
Inhalt	30 l	Farbe Ausführung	Edelstahl matt
Sammeleinheiten	2 Stück	Material Korpus	Edelstahl
Höhe	652 mm	Oberfläche Korpus	gebürstet
Breite	486 mm	Material Deckel	Edelstahl
Tiefe	308 mm	Oberfläche Deckel	gebürstet
Innenbehälter	herausnehmbar	Farbe Deckel	schwarz
Tretmechanik	nein	Entleerung über	Deckel
Deckelbetätigung	Sensortechnik	Anti-Fingerprint	ja
fahrbar	nein	Oberfläche Eigenschaft	anti-Fingerprint-beschichtet
Deckel	ja	stapelbar	nein
Deckeltyp	Sensordeckel	Gewicht	8,41 kg

Dazu passt auch ...

185093		Kehrmaschine, mit Hand-Antrieb, Kehrbreite 750 mm, mit 50 l Schmutzbehälter, Kehrsystem mit 2 gegenläufig rotierenden Tellerbesen und zusätzlicher Kehrwalze, 2 große Laufräder
206135		Warnschild, Symbol/Text: Warnung vor Rutschgefahr, Bodenaufsteller, aus Kunststoff
222717		Handfeger-Set, aus Kunststoff in grün
225064		Geräteset Außenreinigung, Set bestehend aus: 1 Abfallgreifer, 1 Straßenbesen, 1 Randschaufel
505152		Aushangtasche, DIN A5 im Hochformat, Rahmen aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung in 5 Farben, Rahmen mit Metallöse