


# MaraMeter 844 NH. Önbeálló furatmérő készülék

- A mérőfej egy keményfém betétes mozgatható mérőcsapból és egy azzal szemben elhelyezkedő fix, cserélhető, edzett vagy választhatóan keményfém golyós ellentapintóból áll
- A mérőcsap mozgását egy gyűrűszegmens viszi át a kijelzőkészülékre
- A széles központosító híd gondoskodik a furatban való automatikus központosításról
- A hőmérséklet-ingadozásra nem érzékeny az invaracélból készült készülékszár és továbbító rudazat miatt
- Nagy kopásállóság a keményfém mérőbetétekkel
- Konstans mérőerő a beépített mérőerő rugóknak köszönhetően. Így a mérési eredmények függetlenek a mérést végző személytől
- Univerzálisan alkalmazható. Minden készülék nagy tartományt fog át. Ezen belül minden mérethez gyorsan beállítható
- Mérőfej, mérőkészülék-tartó, mélységmérő hosszabbítók, derékszögű átalakítók és mélységi ütközők átfogó moduláris rendszert képeznek
- Az **invaracél** a furatmérő készüléket érzéketlenné teszi bármilyen hőmérsékleti hatással szemben. A kezelő személy kezének melege vagy a munkahely környezeti hőmérsékletének emelkedése gyakorlatilag nem befolyásolja a mérési eredményt
- **Szállítási terjedelem:** Mérőkészülék-tartó, Mérőfej, Ellentapintó, Fa tároló doboz, kijelzőkészülék nélkül



## Alkalmazás:

- Furatátmérő, -ütés és -kúposág, valamint párhuzamos felületek távolságának mérése

## Műszaki adatok

Rendelési sz.	Terméktípus	Méréstartomány	Mérőtapintó út	Mérési mélység, mm	Hibahatár $G_e$	Ismétlési pontosság $f_w$
		mm	mm	mm	$\mu\text{m}$	$\mu\text{m}$
4475000	844 NH	18 – 50	1,3	115	2	0,5
4475001	844 NH	35 – 100	1,3	148	2	0,5
4475002	844 NH	100 – 250	1,6	230	2	0,5
4475003	844 NH	250 – 400	2,6	336	3	1,5
4475004	844 NH	400 – 800	2,6	336	3	1,5
4475005	844 NH	250 – 800	2,6	336	3	1,5

Rendelési sz.	a	b	c	d	e
	mm	mm	mm	mm	mm
4475000	5,3	8	115	63	22
4475001	8,5	12	148	80	22
4475002	11,5	18	230	100	25
4475003	16	24	366	110	28
4475004	17,5	24	366	110	28
4475005	17,5	24	366	110	28

