



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2881 Montagewagen



Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahlgeschweiß, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 3 variabel einschraubbare Etagen, Stahlrahmen mit eingelegter Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Rand 12 mm hoch. Einschraubraster 100 mm, Neigung stufenlos einstellbar von 0° bis 35°, sichere Arretierung mittels Griffschrauben. Deutsches Patent: 10 2005 062 391. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	250
Ladeflächenhöhe (mm)	370, 670, 970
Nutzflächenlänge (mm)	900
Nutzflächenbreite (mm)	315
Gesamtlänge (mm)	1050
Gesamtbreite (mm)	362
Gesamthöhe (mm)	1205
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	33
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976028811