

RUNPOLIFTER 4500 SET LIFTER 1350 - Kabeltrommelheber

Kabelabrollsystem - Belastbar bis 4500 kg

Art.-Nr.: 10163

Max. Höhe 950 mm

Hier klicken Video

Hier klicken Produktinformationen

Detailbild

Anwendungsbeispiel

Trommel Ø bis 1600 mm

Trommelbreite bis 1250 mm

Optionale Lifter Transporträder

Hier klicken Produktinformationen

Art.Nr.: 20711

Optionale Trommelwellen

Hier klicken Produktinformationen

Länge 1150 mm - Art.Nr.: 20692

Länge 1600 mm - Art.Nr.: 20694

Lieferumfang

1 x Hubstütze rechts
1 x Hubstütze links
1 x Trommelwelle
2 x Zentrierkone

EDS-STAHL

DATEN	
ART.-NR.	10163
GESAMTGEWICHT	63,70 kg
ABMESSUNG	im aufgeklappten Zustand: L 1000 x B 400 x H 750 mm im zugeklappten Zustand: L 1220 x B 400 x H 245 mm
LÄNGE	Trommelwelle 1350 mm (max. Trommelbreite: 1000 mm)
TROMMELGEWICHT	Trommeln bis max. 4500 kg
EAN-CODE	9120045476453

BESCHREIBUNG

Der RUNPOLIFTER 4500 ist ein zusammenklappbarer Kabeltrommelheber. Durch seine leichte Bauweise (22 kg pro Hubstütze) kann er einfach transportiert werden und hat dennoch eine hervorragende Standeigenschaft auf unterschiedlichsten Bodenbeschaffenheiten. Die beiden Hubstützen verfügen über ein 2-stufiges Getriebe. Der Eilgang für den Leerhub und der Arbeitsgang für den Lasthub. Beim RUNPOLIFTER 4500 ist kein Abstecken der gehobenen Last notwendig, da im Getriebe eine selbsthemmende Spindel verbaut ist.

Die inkludierte Trommelwelle verfügt über zwei Schwerlastgleitlager und bietet dadurch ein komfortables und störungsfreies Abrollen der Trommel. Die Trommelwelle 1350 mm ist inkludiert. Folgende Längen sind zusätzlich erhältlich: 1150 mm oder 1600 mm.

Die beiden inkludierten Zentrierkone verfügen jeweils über einen Schnellverschluss und ermöglichen so eine rasche zentrierte Fixierung der Trommel. Hier können Trommeln bis zu einem max. Innendurchmesser von Ø 115 mm fixiert werden.

Optimales Einsatzgebiet: Zum Heben und anschließendem Abrollen von Kabeltrommeln bis zu Ø 1600 mm, max. Breite von 1000 mm und einem max. Gewicht von 4.500 kg

Anwendungsfilm: Einen kurzen, informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.

Lieferumfang: 1 x RUNPOLIFTER 4500 (1 x Stütze rechts, 1 x Stütze links), 1 x Trommelwelle 1350 mm, 2 x Zentrierkone mit Schnellverschluss

VORTEILE

- Zusammenklappbar
- Kompakt und einfach zu transportieren
- Nur 22 kg pro Stütze plus 11 kg für die Welle - hohe Gewichtseinsparung
- Trommelwelle Ø 54 mm mit Edelstahl Sicherheitsaufnahme und integriertem wartungsfreiem Schwerlastgleitlager
- Hebt Trommeln bis max. 4500 kg und max. Ø 1600 mm
- Kein zusätzliches Abstecken der gehobenen Last notwendig

INFORMATION

Verwendung mit:

CW 800 E Spillwinde
Art.Nr.: 10138

Hier klicken Produktinformationen

GF7.5 - GF15 Glasfaserstäbe
Längen 40 bis 400 Meter

Hier klicken Produktinformationen

Weiter Kabeltrommelheber:

RUNPOLIFTER 4500
Längen 1150 mm / 1600 mm
Art.Nr.: 10162 / 10164

Hier klicken Produktinformationen