

DIGITUS®

19" Patch Panel Kat. 6A, Klasse EA, geschirmt

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk

- robustes Patch Panel mit stabilem Metallgehäuse
- komplette Abschirmung von Gehäuse und Schirmkontaktierung
- Kabelinstallation über LSA-Leisten
- zentraler Erdungsanschluss
- Spannungsfestigkeit bis 1500 VDC (Kontakt / Masse)
- Metall beschichtete (elektrisch leitende) Kabelfixierung zur Erdung des Kabelschirms

Technische Details:

- Übertragungseigenschaft: Kategorie 6A, Klasse EA
- Anwendungsbereiche: Bis zu 500 MHz, 10GBase-T
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Maße: (B)482,6 x (T)109 x (H)44 mm

Generelle Eigenschaften:

- Geeignet für 483 mm (19") Schrankmontage
- RJ45-Buchsen, 8P8C
- Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- Kabelfixierung mittels Schnellrasten
- zentraler Erdungsanschluss
- 360°-Schirmkontaktierung

Mechanische Eigenschaften:

- Material Gehäuse: 1,5 mm galvanisierter, kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110
- Material RJ45-Buchse: ABS UL 94V-0
- Kontakt RJ45-Buchse: Vernickeltes Phosphor-Bronze, 0,5 vergoldeter Kontakt
- RJ-45-Schirmung: Vernickeltes Bronze
- LSA-Schneidklemme: Krone LSA+, UL 94V-0, verzinktes Phosphor-Bronze
- Erdungsdraht: Nicht im Lieferumfang enthalten



19" Patch Panel Kat. 6A, Klasse EA, geschirmt

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
19" Patch Panel	RJ45, Kat. 6A	24	schwarz (RAL 9005)	DN-91624S-EA-B	11007526