

Manorga rayonnage - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1266 x 500 mm, charge max. par tablette 250 kg, 5 niveaux avec tablette en tube d'acier, angle d'installation droit, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5015 bleu ciel, niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5015 bleu ciel



MANORGA



Numéro d'article: 372129

Manorga Rayonnage sans boulons

Rayonnage de départ

rayonnage - rayonnage départ

- Convient pour salles d'archives et entrepôts
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1266 x 500 mm
- charge maximale par élément 1200 kg
- charge max. par tablette 250 kg
- largeur x profondeur compartiment 1210 x 500 mm
- 5 niveaux avec tablette en tube d'acier
- niveaux avec cadre portant soudé avec 3 à 5 longerons soudés
- Réglable au pas de 62,5 mm
- angle d'installation droit
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- structure en acier
- montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en




RAL 5015 bleu ciel

- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5015 bleu ciel
- volume de livraison : rayonnage de base avec 4 montants, plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- 3 années de garantie
- selon DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser et de fixer au sol les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à quatre fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément





Détails techniques

type de meuble	rayonnage	tablette réglable au pas	62,5 mm
type de rayonnage	rayonnage	équipement des tablettes / nivea	cadre portant soudé
rayonnage modulaire	système emboîtable	utilisation	bilatéral
champ de rayonnage	rayonnage départ	type tablette/niveau	tablette en tube d'acier
convient pour (secteurs)	salles d'archives et entrepôts	surface de tablette	finition peinture époxy
matériau	acier	surface de montant	finition peinture époxy
hauteur	2000 mm	alignement angle d'installation	droit
largeur	1266 mm	couleur de la tablette	bleu// RAL 5015
profondeur	500 mm	couleur du montant	bleu// RAL 5015
charge maxi par tablette	250 kg	volume de livraison	rayonnage de base avec 4 montants, plateaux conf. à l'offre
charge maxi par élément	1200 kg	exécution couleur	bleu// RAL 5015
nombre de tablettes/niveaux	5 pièce	livraison	démonté
largeur de compartiment	1210 mm	garantie	3 années
profondeur de compartiment	500 mm	Poids	27 kg

Accessoires

372515		rayonnage - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1216 x 500 mm, charge max. par tablette 250 kg, 5 niveaux avec tablette en tube d'acier, angle d'installation droit, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5015 bleu ciel, niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5015 bleu ciel
373482		tablette en tube d'acier pour rayonnage sans boulons, largeur x profondeur 1210 x 500 mm, pour une charge max. par tabl. de 132 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL 5015 bleu ciel
380149		Panneau dur pour rayonnage, largeur x profondeur 1210 x 500 mm, le fond est inséré, en bois

Cela s'adapte aussi ...

324647		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune
526019		Système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique
532431		rayonnage - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1056 x 336 mm, charge max. par tablette 80 kg, 7 niveaux avec tablette, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
763239		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein