



### Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Produktname	Acti 9 STD
Produkt- oder Komponententyp	Ferngesteuerter Dimmer
Kurzbezeichnung des Geräts	STD

### Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Gebäude
Lasttyp	230 V AC Halogenlampe: 60 - 1000 W 230 V AC Glühlampe: 60 - 1000 W Niedervolt-Halogenlampe mit herkömmlichem Transformator: 60 - 1000 W Motor: 60 - 600 W
Betätigungsart	Lokale Kontrolle: Drucktaster Fernsteuerung: Drucktaster
Leistungsaufnahme in VA	0,8 VA
Thermische Verluste	3 W
Eingangstyp	Drucktaster 4 ermöglicht die Steuerung von bis zu 20 Dimmern
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC +/-10 % bei 50 Hz
Eingangsspannung	12-30 V AC/DC
Schutzart	Elektronischer Übertemperaturschutz Thermische Sicherung Single-Shot Elektronischer Überspannungsschutz Elektronischer Überlastschutz
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	8
Angeschlossene Hilfsgeräte	Maximum 25 auxiliary pushbuttons without light indication, Entfernung: < 50 m Maximal 5 beleuchtete Hilfsgeräte-Drucktasten, Entfernung: < 50 m
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen, 2 Kabel 4 mm <sup>2</sup> oben Schraubklemmen, 5 Kabel 2,5 mm <sup>2</sup> unten
Max. Kabelabstand zwischen den Geräten	50 m
Höhe	85 mm
Breite	72 mm
Tiefe	62 mm
Produktgewicht	130 g

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
Normen	EN 60669-2-1
Richtlinien	73/23/EEG - Niederspannungsrichtlinie 89/336/EWG - elektromagnetische Verträglichkeit
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	0...60 °C

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,0 cm
VPE 1 Breite	9,7 cm
VPE 1 Länge	9,7 cm
VPE 1 Gewicht	199,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	6,045 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------