


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 8481-3 Paketwagen mit Doppelflügeltüren



Baukasten-System, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. Mit einer Doppel-Flügeltür, Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. In den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss, abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten), Türlügel an die Stirnwände klappbar. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Berädern: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an

Technische Details:



| | |
|-------------------------------|---------------|
| Gesamttragkraft (kg) | 600 |
| Nutzflächenlänge (mm) | 1000 |
| Nutzflächenbreite (mm) | 600 |
| Ladeflächenhöhe (mm) | 269 |
| Gesamtlänge (mm) | 1169 |
| Gesamtbreite (mm) | 630 |
| Gesamthöhe (mm) | 1552 |
| Bereifung | TPE |
| Radgröße (mm) | 200 x 40 |
| Gewicht (kg) | 58 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Garantie (Jahre) | 10 |
| Zolltarifnummer | 8716800000 |
| GTIN | 4017976848112 |