

## Gerade Schleifmaschinen

### 61H120G4-EU

Industrie Druckluft-Geradschleifer Spannzange

**IR** Ingersoll Rand



Die Schleifmaschinen der Baureihe Pro verfügen über einen integrierten Motorregler, der die Produktivität und Bediensicherheit gleichermaßen erhöht.

- 6mm Erickson Spannzange
- Patentierter Motordrehzahlregler aus nicht rostendem Stahl: Wartung und Einstellung nicht erforderlich.
- Integrierte Ölnebel-Schmiervorrichtung zum automatischen Schmieren des Motors bei Betätigung des Drosselhebels.
- einstellbare Seitengriffe
- ergonomischer Hauptgriff
- Drücker mit Selbstverriegelung
- strapazierfähige zweireihige Kugellager sorgen für eine lange Lebensdauer

#### Technische Daten

Leistung (kW)	0,93
Freie Drehzahl (1/min)	12000
Spannfuttergröße (mm)	6 mm Erickson
Gewicht (kg)	1,93
Gesamtlänge (mm)	394
Anschlussgewinde (Zoll)	1/4
Mindestschlauchweite (mm)	13
Luftverbrauch (l/min)	1050
Geräuschpegel (dB(A))	86,6