

## Rollcart chariot à étagères ESD

force 300 kg, avec 2 plateau(x),  
plateau longueur x largeur 990 x 590  
mm, plateau(x) en bois,  
électroconducteur, châssis avec  
 finition époxy résistante aux chocs et  
aux rayures en RAL5010 bleu  
gentiane, avec bandage TPE



**Numéro d'article: 158367**

## Rollcart Chariot à plateaux antistatiques

### Avec poignée haute

chariot à étagères ESD

- force 300 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 990 x 590 mm
- hauteur x longueur x largeur 930 x 1110 x 600 mm
- plateau(x) en bois, électroconducteur
- plateaux avec rebord de tableau en acier
- barre de poussée vertical
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier (soudé)
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- boîtier en acier

|                         |                        |                          |   |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| appareil de manutention | chariot de manutention | matériau de finition     | soudé                                       |
| type de chariot         | chariot à étagères     | conducteur d'électricité | oui   |
| charge                  | 300 kg                 | poignée                  | 1 pièce                                     |
| longueur de plateau     | 990 mm                 | Sens de la poignée       | vertical                                    |
| largeur de plateau      | 590 mm                 | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| nombre de plateaux      | 2 pièce                | pneumatique              | TPE   |
| matériau plateau(x)     | bois                   | matériau de boîtier      | acier                                       |
| exécution plateau(x)    | électroconducteur      | Ø de roue                | 125 mm                                      |
| Rebord de tableau       | acier                  | roulement                | roulement rainuré à billes                  |
| Hauteur du bord         | 15 mm                  | équipement roue          | roulettes pivotantes avec freins            |
| hauteur                 | 930 mm                 | surface                  | finition peinture époxy                     |
| longueur                | 1110 mm                | couleur                  | bleu gentiane // RAL5010                    |
| largeur                 | 600 mm                 | Poids                    | 27 kg                                       |
| matériau                | acier                  |                          |   |