

# TOP-SORTIMENT: KÜHLTECHNIK GLASKÜHLCHRANK



## DER GLASKÜHLCHRANK FÜR DEN KOMMERZIELLEN EINSATZ:

- FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ ZERTIFIZIERT
- MAXIMALES STAUVOLUMEN AUF KLEINSTEM RAUM
- VERSCHLIESSBARE GLASTÜR
- ENTNEHMBARE ABLAGEGITTER
- ROBUSTE ABLAGEFLÄCHE BIS 50 KG PRO ABLAGE

## TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG

**ADN 203 B**

**EAN: 80 03437 64276 0**

## AUSSTATTUNG:

- Farbe: schwarz
- Rahmenfarbe: schwarz
- FCKW- und FKW-frei
- Kältemittel R600a
- Mechanische Steuerung
- Automatische Abtauung
- Umluftventilator
- Automatisches Wasserverdunstungssystem
- Robuster Griff
- LED-Innenbeleuchtung
- Höhenverstellbare FüÙe

## MERKMALE

Bruttinhalt	350 Liter
Nutzhalt	320 Liter
Einlegegitter	6
GittermaÙe (B x T)	52,3 x 35 cm
Lagertemperatur	0°C bis +10°C
Energieverbrauch	2,03 kWh/ 24h
Geräusch/Schalleistung	43 dB(A)

## ELEKTRISCHE DATEN

Spannung	230 Volt/50 Hz
Absicherung	10 Ampere
Leistungsaufnahme	230 Watt
Stromkabellänge	1,8 Meter
Steckertyp	Schuko

## MASSE (H X B X T)

173 x 60 x 60 cm	
179 x 62 x 63 cm (verpackt)	
Gewicht/brutto	70 kg
Gewicht/netto	65 kg

**Whirlpool**