

Blume Förderanlagen Durchgang für Rollenbahn



Tragrolle aus Kunststoff,
Rollendurchmesser 20 mm, Bahn
Länge x Breite 1 m x 200 mm,
Achsabstand 25 mm, mit
Scharnieren und Handgriff



Artikelnummer: 510286

Blume Förderanlagen Kleinrollenbahn - Einzelelement

Durchgang

Durchgang für Rollenbahn

- Tragrolle aus Kunststoff
- Rollendurchmesser 20 mm
- Bahn Länge x Breite 1 m x 200 mm
- Breite 240 mm
- Achsabstand 25 mm
- mit Scharnieren und Handgriff
- hochklappbar und dadurch als Sperre nutzbar
- U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

Fördertechnik	Förderbahnen	Achsabstand	25 mm
Bahntyp	Rollenbahn	Rahmenhöhe	70 mm
Bahnkomponente	Durchgang	Rahmenbreite	20 mm
Rollentyp	Tragrolle	Förderbahn Ausstattung	Scharniere, Handgriff
Material Rolle	Kunststoff	Förderbahn Funktion	hochklappbar und dadurch als Sperre nutzbar
Durchmesser Rolle	20 mm	Material Rahmen	Stahl
Bahnlänge	1 m	Rahmenoberfläche	verzinkt
ausziehbar	nein	Rahmenform	U-Profil
Bahnbreite	200 mm	Gewicht	10 kg

Breite 240 mm