

Informazione prodotto

95 12 160

KNIPEX StepCut

Cesoia per cavi



- Piccola, leggera, potente: per un taglio efficace senza schiacciamenti con una lunghezza di solo 160 mm
- Sforzi visibilmente ridotti: il taglio graduale separa i conduttori uno dopo l'altro, il taglio risulta fino al 40% più leggero rispetto alle cesoie per cavi standard della stessa lunghezza!
- Struttura ergonomica delle ganasce: aspetto del taglio ottimale anche in presenza di cavi con diametro superiore
- Taglia cavi multipolari fini in rame e alluminio fino a Ø 15 mm (50 mm²)
- Taglia cavi di grandi dimensioni in rame e alluminio fino a 5 x 4 mm²
- Taglia senza schiacciare
- Articolazione a vite: precisa, pratica e resistente
- Il fermo di contrasto consente una lavorazione sicura
- Non idonea per filo di acciaio e funi metalliche
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza dei taglienti ca. 56 HRC
- Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio

Generico

Art. No.	95 12 160
EAN	4003773085928
Forbici	brunita
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
Peso	225 g
Dimensioni	160 x 53 x 20 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Valore di taglio cavo Cu, a più fili	50 mm ²
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	Ø 15 mm
AWG	1 / 0

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



