



### Laborflaschen aus PET, steril, glasklar, mit Schraubverschluss und Graduierung

- hergestellt aus PET, glasklar
- steril nach SAL 10<sup>-3</sup> (gemäß ISO 11137)
- platzsparend und absolut dicht
- mit Originalitätsverschluss (HDPE)
- die erhabene Graduierung ermöglicht ein schnelles Ablesen der Inhaltsmenge
- ideal zur Lagerung und Verpackung von Flüssigkeiten

Volumen [ml]	125	250	500	1000
Maße außen B x T x H (mm)	53 x 53 x 105	64 x 64 x 132	76 x 76 x 173	96 x 96 x 212
Verpackungseinheit (Stück/VE)	24	24	24	24
Bestellnummer	281-747-JY	281-748-JY	281-749-JY	281-750-JY



### Weithalsflaschen aus PP, aufgedruckte Volumenskala, mit Schraubverschluss (PP)

- aus naturfarbigen, transparentem Polypropylen (PP)
- hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und viele Chemikalien
- sehr gut ablesbare, blaue Graduierung (aufgedruckt)
- große Öffnung zum einfachen Befüllen oder Reinigen
- ideal für Flüssigkeiten, pastöse Medien und Granulate
- auch für Heiß-Abfüllungen geeignet, autoklavierbar bis max. 121 °C

Volumen [ml]	100	250	500	1000
Maße Ø x H [mm]	48 x 95	65 x 121	78 x 155	96 x 205
Verpackungseinheit (Stück/VE)	30	30	16	12
Bestellnummer	281-906-JY	281-907-JY	281-908-JY	281-909-JY



### Enghalsflaschen aus HDPE mit UN-Zulassung

- aus beständigem Polyethylen (HDPE)
- mit UN-Zulassung
- geeignet für die Verpackung, Bemusterung, Probenahme, Lagerung und den Transport von Flüssigkeiten
- mit Originalitätsverschluss aus Polypropylen (PP) mit Dichtkonus
- platzsparende, quadratische Form

Volumen [ml]	500	1000	2500
Maße außen B x T x H (mm)	78 x 78 x 180	97 x 97 x 219	128 x 128 x 300
Zulassung	1H1/X1.3/250	3H1/X1.9/250	3H1/X1.9/250
Verpackungseinheit (Stück/VE)	12	6	12
Bestellnummer	257-551-JY	257-552-JY	257-553-JY



### Weithalsflaschen aus HDPE mit UN-Zulassung

- aus beständigem Polyethylen (HDPE)
- mit UN-Zulassung
- geeignet für die Verpackung, Bemusterung, Probenahme, Lagerung und den Transport von Feststoffen (z.B. Granulate)
- mit Originalitätsverschluss aus Polypropylen (PP) mit Dichtkonus
- einfaches Befüllen durch weite Halsöffnung
- platzsparende, quadratische Form

Volumen [ml]	250	500	1000	1500	2500	4000
Maße außen B x T x H (mm)	59 x 59 x 130	75 x 75 x 162	85 x 85 x 214	108 x 108 x 209	122 x 122 x 260	142 x 142 x 294
Zulassung	3H1/X0.8/S	3H1/X1.5/S	3H1/X2.5/S	3H1/X4/S	3H1/X5/S	3H1/X5.5/S
Verpackungseinheit (Stück/VE)	30	15	12	6	6	12
Bestellnummer	257-561-JY	257-562-JY	257-564-JY	257-565-JY	257-566-JY	257-567-JY