

Gerade Schleifmaschinen

M2H180RG4

Kleinschleifmaschine gerade - Spannzange



Geradschleifer M2 mit kompaktem, leistungsstarken, ölfreiem 0,75 kW (1PS) Motor für schnellere Materialentfernung,

- Für schwere Anwendungen beim Schleifen, Schneiden, Putzen und Polieren.
- Interner Motordruckregler behält die Schleifgeschwindigkeit bei und steuert den Luftstrom für effizienten Energieverbrauch
- Abluftschlauch serienmäßig.

Technische Daten

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Leistung (kW) | 0,75 |
| Freie Drehzahl (1/min) | 18000 |
| Spannfuttergröße (mm) | Spannzange 6 mm + 1/4" |
| Gewicht (kg) | 0,77 |
| Gesamtlänge (mm) | 213 |
| Anschlussgewinde (Zoll) | 3/8 |
| Mindestschlauchweite (mm) | 10 |
| Luftverbrauch (l/min) | 1188 |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 84,9 |