



## 19" Netzwerkschrank RZA

### Der bewährte Daten- und Telekommunikations-Standverteiler

Die RZA Netzwerkschränke verfügen über einen geschraubten Rahmen (zerlegbar) und abnehmbare Seitenwände. Diese werden ebenso wie die Rückwand standardmäßig mit gleichschließenden Schlössern am Rahmen befestigt. Für die Aufstellung in schwer zugänglichen Räumen geeignet, da das Grundgestell aus mehrfach gefaltetem Blech ist.

## 19" Netzwerkschrank RZA, zerlegbar, einteilige Glas-Fronttür, (B)800 x (T)1.200 mm

- **Gestellrahmen:** zerlegbar
- **Nutzbare Einbautiefe:** 1.175 mm
- **Schutzart:** IP 20
- **Fronttür:** 4 mm Sicherheitsglas, mit Ergo-griff, abschließbarer Schwenkhebelgriff
- **Seitenwände:** abnehmbar, aus Vollblech, gleichschließende Schlösser
- **Rückwand:** aus Vollblech
- **Schließmechanismus:** gleichschließend
- **Kabelführungen:** herausbrechbare Abdeckungen an der Rückseite, zum Schutz ist eine Bürstenleiste und ein Kunststoffrahmen im Lieferumfang enthalten
- **Eigenschaften:** alle Teile komplett geerdet, Lüftungsschlitze im Dach- und Bodenteil für ein Lüfterblech, einfache Demontage und Wechsel der Tür, Türöffnung um fast 180°
- **Lackierung:** schwarz (RAL 9005) oder lichtgrau (RAL 7035), bei Umlackierung eine Mindestauftragsdicke von 65 µm beachten
- **Lieferumfang:** 6 x vertikale Rasterschiene, 2 x Seitenwandschlüssel, 2 x Türschlüssel, 16 x Käfigmutter M6 mit Schrauben, 1 x Bürstenleiste, 1x Kunststoffrahmen, 4 x Nivellierfüße, 4 x Mutter M10

**Hinweis:** Auf Anfrage wird der Schrank mit verschiedenen Türvarianten oder in einer gewünschten RAL-Farbe produziert. Bei Interesse sprechen Sie mit unserem Vertrieb!

**Bestell-Nummer. 11198351:** • Gewicht: 97,3 kg brutto, 83,4 kg netto

**Bestell-Nummer. 11198352 / 11198878:** • Gewicht: 124,9 kg brutto, 110,7 kg netto


**Bestell-Nummer. 11198353:** • Gewicht: 136,9 kg brutto, 122,4 kg netto

### Anwendungsbeispiele:

- für den Einbau von Daten- und Telekommunikationsanlagen und deren Verteilersysteme
- geeignet für den Einsatz im Innenbereich



Befestigungsteil und Schlossteil der abnehmbaren Rückwand



Montagemöglichkeit für Rollen oder Nivellierfüße



Symbolbild: 19" RZA-Netzwerkschrank, zerlegbar



Herausbrechbare Verblendungen - Öffnung für die Belüftungseinheit



Schwenkhebelgriff - flexible Türöffnung



Bestandteile



Türvarianten



Türvarianten (Zweiflügeltüren)